

PHILIPS

Væglampe

Ecomoods

Hue Bridge

antracit



8719514385429



Stilfuld besparelse

Nyd afslappende aftener i haven med denne elegante Philips udendørs væglampe i antracit og med indbygget bevægelsessensor. Glæd dig til at blive budt velkommen hjem med varmt hvidt lys. Skab en fantastisk stemning og et arkitektonisk stiludtryk på samme tid.

Bæredygtige løsninger til lys

- Pære med ultralang levetid
- Energibesparende

Få design i din have

- Stilfuldt moderne design til din have
- Sans for detaljer, fremstillet af førsteklasses elegante materialer
- En lang række anvendelsesmuligheder
- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Kombiner stemning og komfort

- Imødekomende, varmt, hvidt lysskær

Særlige egenskaber

- IP 44, designet til udendørs brug
- Imødekomende og betryggende lys

Vigtigste nyheder

Pære med ultralang levetid



Philips pære med ultralang levetid, op til 20.000 timer, medfølger.

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Stilfuldt moderne design

Philips' moderne design er stilfuldt, men diskret, og smukt både om dagen og om natten uden at dominere din have eller terrasse. Der er et komplet udvalg af lyskilder at vælge imellem, så du kan helt sikkert finde en, der passer til dine udendørsomgivelser og din smag.

Sans for detaljer



Hver del er konstrueret af komponenter i høj kvalitet og slidstærke materialer som f.eks. trykstøbt aluminium og rustfrit stål.


Flere anvendelsesmuligheder

Philips' væg-, søjle-, stander- og loftslamper til udendørs brug er ideelle til udendørsbelysning i haver samt på terrasser, stier og balkoner. De skaber en hyggelig, afslappet atmosfære, når solen går ned, og garanterer samtidig, at man kan se noget efter mørkets frembrud.

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

Imødekommende, varmt, hvidt lys



Philips Outdoor er en serie udendørslamper, der giver et smukt, varmt og imødekommende lys. Lysets farvetemperatur er på 2.700 Kelvin, og lyskilderne giver masser af klart lys, så du kan benytte dine udendørsomgivelser efter behag i de sene timer og slappe af i sikker forvisning om, at du er tryk hele natten.

Designet til udendørs brug



IP44-beskyttelse betyder, at lampen er designet til udendørs brug, så du kan være sikker på, at Outdoor lyskilderne oplyser din have i al slags vejr.

Imødekommende og betryggende lys

Hue Motion Sensor tænder automatisk, når du kommer hjem og lader dig vide, når en person ankommer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 10.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej
- Bevægelsessensor: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Sensor, Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,060 kg
- Samlet højde: 245 mm
- Samlet længde: 118 mm
- Samlet bredde: 101 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænk sikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385429
- Nettovægt: 1,07 kg
- Bruttovægt: 1,31 kg
- Højde: 26,5 cm
- Længde: 11,8 cm
- Bredde: 13,2 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.278

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com