

PHILIPS

Stander-/
søjlelampe

Ecomoods

Hue Bridge

antracit



8719514385825



Stilfuld besparelse

Nyd afslappende aftener i haven med denne udendørspiedestal i antracit fra Philips. Du bliver budt velkommen med varmt hvidt lys, som er ideelt til generel belysning i haven. Skab en fantastisk atmosfære og et arkitektonisk stiludtryk på samme tid.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparelse på op til 80 %
- Pære med ultralang levetid
- Fremstillet af robuste og pålidelige materialer i høj kvalitet

Få design i din have

- Stilfuldt moderne design til din have
- Sans for detaljer, fremstillet af førsteklasses elegante materialer
- En lang række anvendelsesmuligheder

Kombiner stemning og komfort

- Imødekommende, varmt, hvidt lysskær

Særlige egenskaber

- IP 44, designet til udendørs brug

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Philips Outdoor er en serie prisbillige udendørsbelysningsprodukter til haven, der kombinerer et moderne design med den nyeste energibesparende teknologi. De sparer op til 80 % energi i forhold til traditionelle lyskilder. Resultatet er godt for kloden, og det sørger for, at dine penge bliver i dine lommer, hvor de hører til – år efter år.

Pære med ultralang levetid



Philips pære med ultralang levetid, op til 20.000 timer, medfølger.

Materialer af høj kvalitet



Bygget til at holde. Alle dele af Philips Outdoor-belysningsserien består af materialer og komponenter i høj kvalitet, der kan modstå udendørs forhold.

Stilfuldt moderne design

Philips' moderne design er stilfuldt, men diskret, og smukt både om dagen og om natten uden at dominere din have eller terrasse. Der er et komplet udvalg af lyskilder at vælge imellem, så du kan helt sikkert finde en, der passer til dine udendørsomgivelser og din smag.

Sans for detaljer




Hver del er konstrueret af komponenter i høj kvalitet og slidstærke materialer som f.eks. trykstøbt aluminium og rustfrit stål.

Flere anvendelsesmuligheder

Philips' væg-, søjle-, stander- og loftslamper til udendørs brug er ideelle til udendørsbelysning i haver samt på terrasser, stier og balkoner. De skaber en hyggelig, afslappet atmosfære, når solen går ned, og garanterer samtidig, at man kan se noget efter mørkets frembrud.

Imødekommende, varmt, hvidt lys



Philips Outdoor er en serie udendørslamper, der giver et smukt, varmt og imødekommende lys. Lysets farvetemperatur er på 2.700 Kelvin, og lyskilderne giver masser af klart lys, så du kan benytte dine udendørsomgivelser efter behag i de sene timer og slappe af i sikker forvisning om, at du er tryk hele natten.

Designet til udendørs brug



IP44-beskyttelse betyder, at lampen er designet til udendørs brug, så du kan være sikker på, at Outdoor lyskilderne oplyser din have i al slags vejr.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 10.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,583 kg
- Samlet højde: 402 mm
- Samlet længde: 121 mm
- Samlet bredde: 121 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænksikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385825
- Nettovægt: 1,89 kg
- Bruttovægt: 2,12 kg
- Højde: 44,6 cm
- Længde: 14,6 cm
- Bredde: 14,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.322

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com