

PHILIPS


Bordlampe

Skrivebordslamper

DSK602 RD 15 W 30-55 K DG
WV 02

Mørkegrå

Trinvis dæmpning



8719514396852



Med EyeComfort får du lys, der er behageligt for dine øjne

Skrivebordslampe med professionel lysstyringsteknologi og
indbygget sensor giver øget synlighed og større komfort

Lyseffekt

- SceneSwitch farveskift

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Styring

- Trinvis dæmpning

Vigtigste nyheder

SceneSwitch farveskift

Med SceneSwitch farveskift kan du indstille den overordnede atmosfære i et område i hjemmet. Hold koncentrationen med køligt dagslys, bliv mere produktiv med køligt hvidt lys eller slap af med varmt hvidt lys. Forbrugerne kan i al sin enkelthed kontrollere lyset i deres hjem, alt efter deres daglige aktiviteter.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot

komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Trinvis dæmpning

Vælg blandt forskellige dæmpningsniveauer for at skabe den rette stemning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Mørkegrå
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 94
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 42 lm/W

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 180 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 3,44 kg
- Samlet højde: 457 mm
- Samlet længde: 200 mm
- Samlet bredde: 268 mm

Service

- Garanti: 1 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 630
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: 100-240
- Pære med wattforbrug inkluderet: 15
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514396852
- Nettovægt: 2,3 kg
- Bruttovægt: 3,45 kg
- Højde: 51 cm
- Længde: 23,2 cm
- Bredde: 26,6 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-31
Version: 0.298

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com