

PHILIPS

Loftslampe

Loftslampe med ventilator

Atlas

Nikkel

Trinvis dæmpning



8719514408555



En lampe. Tre lysindstillinger. Fungerer med din eksisterende kontakt.

Kombiner tilpasset lys med en behagelig brise med en Philips LED loftsventilator lampe. Vingerne kan slås sammen og kan styres via en fjernbetjening. Med transparente vinger, der kan slås sammen, når de ikke er brug og tre SceneSwitch lysindstillinger, skaber denne lampe den perfekte atmosfære i ethvert rum.

Nem at benytte

- Loftsventilator, med transparente og foldbare vinger
- Let at installere og sikker at bruge
- Kraftfuld, pålidelig ydeevne
- Brug den året rundt
- Nyd en behagelig brise
- Praktiske timere

Baggrundslyseffekt

- Klar og behagelig loftslampe

Førsteklasses kvalitet

- Stille motor

Vigtigste nyheder

Loftsventilator, der kan trækkes tilbage og har transparente blade

Sig farvel til snurrende skygger på loftet: denne ventilator har transparente blade, som kan foldes ind i lampen og ud af syne, når de ikke er i brug.

Let at installere og sikker at bruge

Philips LED loftslampe med ventilator, der kan trækkes tilbage gennemgår strenge kontroller og har medfølgende skruer, som er faldresistente og har et holdbart design samt andre vigtige sikkerhedsfunktioner.

Kraftfuld, pålidelig ydeevne

Philips LED loftslampe med ventilator er designet til at give en kraftig luftcirkulation og kontinuerlig driftssikkerhed over tid. Dens brede bladdesign dækker et stort luftvolumen, hvilket sikrer maksimal luftstrøm til afkøling.

Brug det året rundt

Med betjeningsstilstande til både sommer og vinter er du garanteret optimale luftcirkulationsindstillinger året rundt.

Nyd en behagelig brise

Mærk en liflig ø-brise i et hvilket som helst rum i dit hus ved hjælp af funktionen Naturlig brise, der byder på dynamiske hastighedsindstillinger for ventilatoren.

Praktiske timere

Vælg blandt to forskellige timere, som slukker lyset efter et specifikt tidspunkt, og indstil dem med fjernbetjeningen.

Klart og behageligt loftslampe

Philips LED loftslampe med ventilator giver et kraftfuldt, klart – og stadig behageligt – lys til dit hjem, som du kan styre med den medfølgende fjernbetjening eller på en vægkontakt.

Stille motor

Philips LED loftslampe med ventilator har en stille motor, der cirkulerer luften i rummet uden høje lyde.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

Design og finish

- Farve: Nikkel
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 128 lm/W

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Fjernbetjening

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 290 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 6,9 kg
- Samlet højde: 418 mm
- Samlet længde: 485 mm
- Samlet bredde: 485 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 485 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 4500
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514408555
- Nettovægt: 6,9 kg
- Bruttovægt: 10,45 kg
- Højde: 30 cm
- Længde: 55,3 cm
- Bredde: 55,3 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-06
Version: 0.440

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com