

PHILIPS

Python væglampe 6
W

Udendørslamper

2.700 K

Antracit

Vandafvisende

8719514417595



Nyd en skøn have med lys

Philips Python væglampen i antracit giver din væg et moderne look. Den oplyser din indgang med et diffust og varmt hvidt lys.

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 25.000 timer

Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet
- LED belysning af høj kvalitet

Førsteklasses kvalitet

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Særlige egenskaber

- Bevægelse- og Dusk-to-dawn sensor integreret

Lys af høj kvalitet

- Varmt hvidt lys 2700 K

Vigtigste nyheder

Lang levetid op til 25.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 25.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

5 års garanti på LED systemet



Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

LED belysning af høj kvalitet



Dette LED lys bruger en unik teknologi udviklet af Philips. Den tænder med det samme og producerer et optimalt lysudbytte, der får de levende farver frem i din have.

Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet



Denne Philips lampe er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og i fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

IP44 – vejrbestandig




Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Bevægelse- og Dusk-to-dawn sensor integreret



Med en indbygget bevægelsessensor byder disse lamper dig automatisk velkommen, når du vender hjem efter mørkets frembrud, eller lyser op, når der kommer besøgende. Den unikke dusk-to-dawn-funktion tænder lamperne automatisk, når det bliver mørkt udenfor – perfekt til de lange sommeraftener eller for at sikre, at du føler dig tryk.

Varmt hvidt lys 2700 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et varmt, afslappende lys ved 2700 K.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Rustfrit stål

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000 t

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbar højde: Nej
- Justerbart spothoved: Nej
- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Nej
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP - Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Perfekt til at skabe stemning: Nej
- Perfekt til vandret/lodret montering: Ja
- Perfekt til orienteringslys: Nej
- Perfekt til opad-/nedadvendt montering: Nej
- Passer til væggen eller i loftet: Nej
- Hoved, der kan drejes (venstre-højre): Nej
- Bærbar: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Nej
- Beskyttelsescover medfølger: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Robust kvalitetsmateriale: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Nej
- Solenergi: Nej
- Hoved, der kan vippe (op-ned): Nej
- Britisk stik inkluderet: Nej
- USB-opladning: Nej
- Varmt hvidt lys: Ja
- Vandtæt: Ja
- Midtpunkt: Nej
- Midtpunkt: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,42 kg
- Højde: 21,5 cm
- Længde: 17,1 cm
- Bredde: 8,4 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 450
- Lysfarve: 2700
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Udskiftelig lyskilde: Ja

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417595
- Nettovægt: 0,42 kg
- Bruttovægt: 0,51 kg
- Højde: 23 cm
- Længde: 9,5 cm
- Bredde: 18 cm



Udgivelsesdato:
2025-05-07
Version: 0.287

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.