

# PHILIPS

Splay væglampe  
12 W

Udendørslamper

2.700 K

Antracit

Sensor; Vandafvisende

8719514417717



## Oplys automatisk din indgang

Philips Splay væglampen i antracit giver din væg et moderne look. Den oplyser din indgang med et diffust og varmt hvidt lys. Væglampen har en integreret bevægelsessensor, som automatisk tænder, når der er nogen i nærheden af den.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 25.000 timer

### Få design i din have

- Moderne udendørsbelysning

### Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet

### Førsteklasses kvalitet

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

### Særlige egenskaber

- Bevægelse- og Dusk-to-dawn sensor integreret
- Kraftfuldt lys

8719514417717

**Lys af høj kvalitet**

- Varmt hvidt lys 2700 K

# Vigtigste nyheder

## Lang levetid op til 25.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 25.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

## Moderne udendørsbelysning

Imponerende, flot og minimalistisk udendørsbelysning fra Philips. Philips' elegante og moderne udendørsstil er den perfekte metode til at forskønne haver, stier og udendørsområder med lys.

## 5 års garanti på LED systemet



Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

## Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet



Denne Philips lampe er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og i fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

## Bevægelse- og Dusk-to-dawn sensor integreret




Med en indbygget bevægelsessensor byder disse lamper dig automatisk velkommen, når du vender hjem efter mørkets frembrud, eller lyser op, når der kommer besøgende. Den unikke dusk-to-dawn-funktion tænder lamperne automatisk, når det bliver mørkt udenfor – perfekt til de lange sommeraftener eller for at sikre, at du føler dig tryk.

## Kraftfuldt lys

Denne udendørslampe fra Philips giver et kraftigt lys. En klar strøm af lys oplyser din have eller din terrasse.

## Varmt hvidt lys 2700 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et varmt, afslappende lys ved 2700 K.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Aluminium

## Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbar højde: Nej
- Justerbart spothoved: Nej
- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Dag og nat-sensor: Ja
- Retningsbestemte lysstråler: Nej
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP - Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Ja
- Bevægelsessensor: Ja
- Perfekt til at skabe stemning: Nej
- Perfekt til vandret/lodret montering: Ja
- Perfekt til orienteringslys: Nej
- Perfekt til opad-/nedadvendt montering: Nej
- Passer til væggen eller i loftet: Nej
- Hoved, der kan drejes (venstre-højre): Nej
- Bærbar: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Nej
- Beskyttelsescover medfølger: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Robust kvalitetsmateriale: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Nej
- Solenergi: Nej
- Hoved, der kan vippe (op-ned): Nej
- Britisk stik inkluderet: Nej
- USB-opladning: Nej
- Varmt hvidt lys: Ja
- Vandtæt: Ja
- Midtpunkt: Nej
- Midtpunkt: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80

## Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Sensor, Vandafvisende

#### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,66 kg
- Højde: 24 cm
- Længde: 8 cm
- Bredde: 16 cm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1100
- Lysfarve: 2700
- LED: Ja
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Udskiftelig lyskilde: Nej

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417717
- Nettovægt: 0,66 kg
- Bruttovægt: 0,74 kg
- Højde: 30 cm
- Længde: 10 cm
- Bredde: 12 cm



Udgivelsesdato:  
2025-03-22  
Version: 0.388

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)