

PHILIPS

Splay pedestal 12 W

Udendørslamper

4.000 K

Antracit

Vandafvisende

8719514417779



Nyd en skøn have med lys

Philips Splay udendørs pedestal i antracit har et elegant design. Den oplyser din indgang med et diffust og køligt hvidt lys og skaber liv i sociale områder med sit høj kvalitetslys.

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 25.000 timer

Få design i din have

- Moderne udendørsbelysning

Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet

Førsteklasses kvalitet

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Særlige egenskaber

- Kraftfuldt lys

Lys af høj kvalitet

- Køligt hvidt lys 4000 K

Vigtigste nyheder

Lang levetid op til 25.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 25.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

Moderne udendørsbelysning

Imponerende, flot og minimalistisk udendørsbelysning fra Philips. Philips' elegante og moderne udendørsstil er den perfekte metode til at forskønne haver, stier og udendørsområder med lys.

5 års garanti på LED systemet



Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet



Denne Philips lampe er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og i fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Kraftfuldt lys

Denne udendørslampe fra Philips giver et kraftigt lys. En klar strøm af lys oplyser din have eller din terrasse.

Køligt hvidt lys 4000 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et køligt hvidt lys ved 4000 K.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Nej
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP – Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Perfekt til at skabe stemning: Nej
- Perfekt til orienteringslys: Nej
- Bærbar: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Nej
- Beskyttelsescover medfølger: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Robust kvalitetsmateriale: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Nej
- Solenergi: Nej
- Vipbart hoved (op-ned): No
- USB-opladning: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Stiktype: No plug

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 12

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,02 kg
- Samlet højde: 600 mm
- Samlet længde: 120 mm
- Samlet bredde: 160 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 1200
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Køligt hvidt lys
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514417779
- Nettovægt: 1,02 kg
- Bruttovægt: 1,19 kg
- Højde: 68 cm
- Længde: 13 cm
- Bredde: 13 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.374

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com