

PHILIPS

Superslim
loftslampe 15 W

Udendørslamper

4.000 K

Sort

SceneSwitch; Vandafvisende



8719514418011



Én lampe. Din vægkontakt. Tre belysningsindstillinger.

Skab den rette atmosfære ved at ændre lysstyrken. Med Philips SceneSwitch LED loftslampen kan du vælge mellem tre lysindstillinger alt efter tidspunktet og situationen. Det er ikke nødvendigt at installere en lysdæmper eller lignende. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende kontakt.

Lyseffekt

- Giver et klart hvidt lys

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Få design i din have

- Vælg udendørs loftsbelysning

Designet til din have

- IP54 – vejrbestandig (udendørsbelysning)

Designet til dagligstue og soveværelse

- Materialer i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Uovertruffen lyskvalitet Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Vælg loftsbelysning

Få mest muligt ud af dit udendørs område med dette loftslampe, der er perfekt til at oplyse indgangspartiet eller terrassen til dit hus.

IP54 – vejrbestandig (udendørsbelysning)

Denne udendørslampe fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-klassen er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslampe er designet med IP54: Den er beskyttet mod vandsprøjt, og dermed er produktet det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Materialer i høj kvalitet

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som vil forskønne dit hjem i mange år fremover.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- click!FIX-beslag: Ja
- Kompatibel med alle lysdæmpere: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Ja
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP – Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Bærbar: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Kan frit drejes i alle retninger: Nej
- Solenergi: Nej
- Vipbart hoved (op-ned): No
- USB-opladning: Nej
- Midtpunkt: Ja
- Stiktype: No plug

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: SceneSwitch, Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 15

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,47 kg
- Samlet højde: 23 mm
- Samlet længde: 250 mm
- Samlet bredde: 250 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 1500
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Køligt hvidt lys
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- IP-kode: IP54
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514418011
- Nettovægt: 0,47 kg
- Bruttovægt: 0,54 kg
- Højde: 25 cm
- Længde: 2,8 cm
- Bredde: 24,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-30
Version: 0.279

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com