

PHILIPS

Amber
skrivebordslampe

Skrivebordslamper

4.000 K

Hvid

Kan dæmpes



8719514420373



Behageligt LED lys, som skåner dine øjne

Med sit robuste design og sin optimale ydeevne er Philips LED Performance bordlampen den perfekte løsning, hvis du vil tilføje dit hjem kvalitetslys. Lampen giver komfortabelt lys, der er behageligt for øjnene.

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Styring

- Trinvis dæmpning

Vigtigste nyheder

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe,

blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere

end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Trinvis dæmpning

Vælg blandt forskellige dæmpningsniveauer for at skabe den rette stemning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 24

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Skrivebordslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 1000 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,33 kg
- Samlet højde: 245 mm
- Samlet længde: 292 mm
- Samlet bredde: 39 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 120
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Kølgt hvidt lys
- 230V: 5 V
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514420373
- Nettovægt: 0,33 kg
- Bruttovægt: 0,39 kg
- Højde: 28,3 cm
- Længde: 6,8 cm
- Bredde: 10,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-24
Version: 0.450

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com