

# PHILIPS

Bærbær spejllampe

Bærbare lamper

5000/4000/3000 K

Hvid

Dæmpbar

8719514420472



## Behageligt LED lys, som er skånsomt for dine øjne

Med sit robuste design og sin optimale ydeevne er Philips LED Performance bordlampen den perfekte løsning, hvis du vil tilføje dit hjem kvalitetslys. Behageligt lys, der er skånsomt for dine øjne.

### Lyseffekt

- SceneSwitch farveskift

### Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

### Styring

- Trinvis dæmpning

# Vigtigste nyheder

## SceneSwitch farveskift

Med SceneSwitch farveskift kan du indstille den overordnede atmosfære i et område i hjemmet. Hold koncentrationen med køligt dagslys, bliv mere produktiv med køligt hvidt lys eller slap af med varmt hvidt lys. Forbrugerne kan i al sin enkelthed kontrollere lyset i deres hjem, alt efter deres daglige aktiviteter.

## EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot

komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

## Trinvis dæmpning

Vælg blandt forskellige dæmpningsniveauer for at skabe den rette stemning.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 95
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 17

## Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse
- Styling: Moderne
- Type: Bærbare lamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 900 mA

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,74 kg
- Samlet højde: 282 mm
- Samlet længde: 195 mm
- Samlet bredde: 88 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 80
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: 5 V
- Pære med wattforbrug inkluderet: 4.5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

#### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514420472
- Nettovægt: 0,74 kg
- Bruttovægt: 1,14 kg
- Højde: 31,7 cm
- Længde: 9,8 cm
- Bredde: 22,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.555

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)