

PHILIPS

Mauve loftslampe,
16 W

Loftslamper

2.700 K

White

Sensor



8719514431843



Bevægelsessensor giver komfort og ekstra energibesparelse

Opnå bedre komfort, og spar samtidig energi. Philips LED loftslampe med bevægelsessensor er let at tænde og slukke ved hjælp af en sensor, så du slipper for at skulle lede efter kontakten, når du går ind i eller ud af et rum. Takket være det brede registreringsområde og LED teknologi, der tænder med det samme, er lyset i dit hjem kun tændt, når du har brug for det

Nem at benytte

- Denne lampe har en indbygget automatisk bevægelsessensor, som gør, at det tænder automatisk, når nogen går forbi.
- Nem installation

Holdbarhed

- Energibesparende

Vigtigste nyheder

Integreret bevægelsessensor

Nem installation

- Slut med installationsproblemer.
- Lampen monteres eller hænges på

væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

Energibesparende

Energibesparende – hvilket er godt for både elregningen og miljøet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 106

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Sensor

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 140 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,5 kg
- Samlet højde: 72 mm
- Samlet længde: 320 mm
- Samlet bredde: 320 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 320 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1700
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514431843
- Nettovægt: 0,48 kg
- Bruttovægt: 0,79 kg
- Højde: 34,2 cm
- Længde: 8,2 cm
- Bredde: 34,2 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-24
Version: 0.274

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com