

# PHILIPS

Ozziet loftslampe, 18 W

Loftslamper


2.700 K

White

Kan dæmpes



8719514431904



## En lampe. To lyszoner. Tre indstillinger.

Denne tynde, hvide loftslampe er designet til at komplimentere et hvilket som helst loft. De rene, runde linjer fra det primære lys fremhæves af et smart, lineært kantlys. Lysene leverer sammen tre unikke kølige, hvide 2.700 K belysningsindstillinger, der giver en smuk, jævn lyseffekt. Lampen fås i tre størrelser og passer dermed perfekt ind i et hvilket som helst rum i dit hus. Den bliver komplet med en praktisk hukommelsesfunktion, der genkalder din sidste indstilling. Ozziet loftslampen ser lige så godt ud slukket, som den gør tændt.

### Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

### Passer til din indretning

- Superslankt design

### Nem at benytte

- Husk din foretrukne belysningsstilstand, så du nemt kan finde den igen
- Nem installation

### Lyseffekt

- Dual zone lys

# Vigtigste nyheder

## Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

## Superslankt design

Det slanke design er ideelt til lavloftede rum, fordi det går ud i ét med overfladen.

## Husk din foretrukne belysningstilstand, så du nemt kan finde den igen

Uanset om du foretrækker en varm glød til hyggeaftener eller et klart hvidt lys, der hjælper dig med at fokusere, husker systemet dine favoritter, så du hurtigt kan finde dem.

## Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

## Dual zone lys

Det har aldrig været nemmere at skabe den rette stemning i dit rum. Philips SceneSwitch Dual Zone LED loftslampen lader dig skrue op for stemningen med tre unikke indstillinger. Kombinationen af primær og lineær kantlys giver dig de perfekte værktøjer til at sætte den rette stemning til både koncentrations- og hyggestunder. Ingen lysdæmper eller installation påkrævet. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende vægkontakt.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 150 mA

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,61 kg
- Samlet højde: 45 mm
- Samlet længde: 300 mm
- Samlet bredde: 300 mm

## Service

- Garanti: 5 år

### Tekniske specifikationer

- Diameter: 300 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1800
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514431904
- Nettovægt: 0,62 kg
- Bruttovægt: 0,88 kg
- Højde: 32,5 cm
- Længde: 5,4 cm
- Bredde: 32,5 cm

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.274

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.