

# PHILIPS

## Påbygningsspot

Lofts- & vægspots

White

Påbygningsspot

8719514435216



## Nyd øjeblikket fuldt ud

Philips myLiving Contemporary er en serie af spots med elegant design og lys af høj kvalitet, der passer til nutidens smag, trends og livsstil.

### Match din indendørsstil

- Elegant og moderne design

### Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved

### Følg din stilsans

- Stilfuld hvid

### Designet til dagligstue og soveværelse

- Materialer i høj kvalitet

### Behagelig belysning, der giver ro i sindet

- Nem montering med ClickFIX

# Vigtigste nyheder

## Moderne udtryk Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

## Stilfuld hvid

Enkel, blød og altid elegant - hvid er en tidløs, opmuntrende farve, der tilføjer renhed til enhver indretning.

## Materialer i høj kvalitet

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som vil forskønne dit hjem i mange år fremover.

## Nem montering med ClickFIX



Du kan nemt selv montere dine spots. Takket være ClickFIX systemet har du ikke brug for et ekstra sæt hænder. Monter blot beslaget i loftet og forbind ledningerne, hvorefter lyskilden kan fastgøres i ét "hug".

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Nej
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Nej
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP - Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Nej
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Perfekt til at skabe stemning: Ja
- Perfekt til orienteringslys: Ja
- Bærbar: Nej
- Beskyttelsescover medfølger: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Robust kvalitetsmateriale: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Ja
- Solenergi: Nej
- Hoved, der kan vippes (op-ned):  
Manual
- USB-opladning: Nej
- Varmt hvidt lys: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Stiktype: No plug

**Diverse**

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- Ekstra funktioner: ClickFix

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,375 kg
- Samlet højde: 92 mm
- Samlet længde: 102 mm
- Samlet bredde: 102 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Lyskildeteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5.5W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 5,5
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514435216
- Nettovægt: 0,38 kg
- Bruttovægt: 0,49 kg
- Højde: 16,6 cm
- Længde: 11 cm
- Bredde: 15 cm



Udgivelsesdato:  
2026-03-21  
Version: 0.358

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)