

PHILIPS

Runner lofts-/
vægspot, 2x


Lofts- & vægspots

Uden pære

Sort

ClickFix

8719514435315



Nyd øjeblikket fuldt ud

Denne industri-inspirerede spot er lille, slank og enkel og passer perfekt til en moderne indretning. Den sorte base komplementerer lyskilden til perfektion. En dekorativt lampe med en roterende lyskilde.

Match din indendørsstil

- Elegant og moderne design

Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved
- Elegant sort

Designet til dagligstue og soveværelse

- Materialer i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Moderne udtryk Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Elegant sort

Den tidsløse, elegante sorte farve har den samme intense, dybe farve som ibenholt.

Materialer i høj kvalitet

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som vil forskønne dit hjem i mange år fremover.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Nej
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Nej
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP - Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Nej
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Perfekt til at skabe stemning: Ja
- Perfekt til orienteringslys: Ja
- Bærbar: Nej
- Beskyttelsescover medfølger: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Robust kvalitetsmateriale: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Ja
- Solenergi: Nej
- Vipbart hoved (op-ned): Manual
- USB-opladning: Nej
- Varmt hvidt lys: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Stiktype: No plug

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- Ekstra funktioner: ClickFix

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,64 kg
- Samlet højde: 109 mm
- Samlet længde: 305 mm
- Samlet bredde: 90 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Pæreteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5.5W
- Maks. watt for udskiftningspære: 20
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 2

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435315
- Nettovægt: 0,64 kg
- Bruttovægt: 0,76 kg
- Højde: 31,6 cm
- Længde: 10,2 cm
- Bredde: 10,9 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.411

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.