

# PHILIPS

## Star lofts-/vægspot

Lofts- & vægspots

2.700 K

Sort

Dæmpbar;ClickFix

8719514435377



## Tilføj kontraster til dit hjem med lys

Denne Philips myLiving Star LED spot er et udtryk for tidløs elegance med sit krom ben og sin sortmalede skal. Med denne Philips LED dæmpbare spot kan du dæmpe dit lys til det helt rigtige niveau – fra lysende klart og funktionelt til hverdagsopgaver til behageligt blødt, når det er tid til afslapning.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Kompatibel med indbyggede lysdæmpere
- LED lyskilde af høj kvalitet

### Avanceret LED belysning

- Varmt hvidt lys

### Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved

### Behagelig belysning, der giver ro i sindet

- Lampelevetid op til 30 års brug
- 5 års garanti for fred i sindet

# Vigtigste nyheder

## Kompatibel med indbyggede lysdæmpere



Indstil lysstyrken i denne Philips lampe med en indbygget lysdæmper (ikke inkluderet) for at sætte den rette stemning, fremhæve en detalje i dit hjem og meget mere.

## LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

## Varmt hvidt lys



Dette lys anvender den allernyeste teknologi inden for belysning fra Philips med de nye avancerede og højtydende varme hvide LED'er, der giver et lysskær med en farvetemperatur på 2.700 Kelvin.

## Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

## Levetid op til 30 år

LED lys holder længere, så du undgår besværet ved hyppig udskiftning af lyskilden. Dette betyder en væsentlig reduktion af affald, men du sparer også penge på lang sigt.

## 5 års garanti

Alle vores spots er bygget til at holde. De leveres med en fuld 5-års-garanti på den hele produktet for at sikre, at du kan nyde langtidsholdbar kvalitetsbelysning hver dag.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 30.000
- Normeret levetid: 30.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- Rust- og støvfrit: Nej
- Lysstråler i to retninger: Nej
- click!FIX-beslag: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Retningsbestemte lysstråler: Nej
- Dæmpbar: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- FFP - Frustration Free Pack: Nej
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Bevægelses- og dag/nat-sensor: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Perfekt til at skabe stemning: Ja
- Perfekt til orienteringslys: Ja
- Bærbar: Nej
- Beskyttelsescover medfølger: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Robust kvalitetsmateriale: Ja
- Kan frit drejes i alle retninger: Ja
- Solenergi: Nej
- Hoved, der kan vippe (op-ned):  
Manual
- USB-opladning: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Midtpunkt: Nej
- Stiktype: No plug

**Lysegenskaber**

- Spredningsvinkel: 45
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 110

**Diverse**

- Specielt designet til: Køkken,  
Soveværelse, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: ClickFix, Dæmpbar

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,28 kg
- Kabellængde: 220
- Samlet højde: 82 mm
- Samlet længde: 118 mm
- Samlet bredde: 60 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniske specifikationer**

- Samlet lysudbytte fra lampen: 500
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Ja
- Energiklasse for medfølgende  
lyskilde: F
- Pære med wattforbrug inkluderet: 4.5
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I –  
jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514435377
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,35 kg
- Højde: 14,2 cm
- Længde: 7,2 cm
- Bredde: 9,2 cm



Udgivelsesdato:  
2026-03-21  
Version: 0.391

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)