

PHILIPS

Pære

Ultra Efficient

7,3 W - 100 W

E27



8719514435636



Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design – en perfekt erstatning til dine klare glødepærer.

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en bæredygtig løsning

- Bedre for tegnebogen og planeten
- Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

Vigtigste nyheder

Blødt LED lys, der er behageligt for øjnene



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt

for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Sparer op til 90 % energi

LED-teknologi sparer op til 90 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig således ind og sparer dig penge år efter år. Den beskytter samtidig miljøet.

Pære med lang levetid – holder i op til 50 år

Med en levetid på op til 50.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

Hvidt matteret glas

Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i matteret glas, der giver det samme bløde lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastype: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

Mål for pære

- Højde: 12,7 cm
- Bredde: 7 cm

Design og finish

- Materiale: Glas

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 50.000 t

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 1535 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K

Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: UltraEfficient, EyeComfort

Andre egenskaber

- Effektivitet: 210 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514435636
- EOC: 871951443563600
- Produktets titel: LED CLA 100W A70 E27 3000K FR UE SRT4

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.4
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 7,3 W
- Svarende til wattforbrug: 100 W
- Energimærket (EEL): A

Produktmål og -vægt

- Længde: 12,7 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370038

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435636
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,1 kg
- Højde: 17,8 cm
- Længde: 7,6 cm
- Bredde: 7,6 cm
- Materialenummer (12NC): 929003480201



Udgivelsesdato:
2024-05-08
Version: 0.157

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com