

# PHILIPS

Filament kertepære,  
klar 40 W B35 E14

Ultra Efficient

3.000 K

485 lm

50000 t



8719514435759



## Klart LED lys med fremragende lyskvalitet

LED pærer fra Philips udsender et smukt, varmt hvidt lys, har ualmindelig lang levetid og bidrager til mærkbare energibesparelser med det samme. Denne pære har et rent og elegant design - en perfekt erstatning til dine klare glødepærer.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Designet til at holde længere og spare mere på strømforbruget

- Tænd hver dag, og spar på strømforbruget
- Pære med lang levetid - holder i op til 50 år

# Vigtigste nyheder

## Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Tænd hver dag, og spar på strømforbruget



Vores Ultra Efficient LED lyskilder er mindst 50% mere energieffektive end standard Philips LED lyskilder, hvilket giver besparelser på strømforbruget hver dag.

## Pære med lang levetid – holder i op til 50 år



Undgå besværet ved tit at skulle skifte pære. Med en levetid på op til 50.000 timer holder vores UltraEfficient LED'er 3,5 gange længere end standard Philips LED'er, så du kan få glæde af en perfekt belysningsløsning i mere end 50 år.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke-retningsbestemt kerte
- Fatning: E14
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 500.000
- Normeret levetid: 50.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 485 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 210

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort, UltraEfficient

## Emballageoplysninger

- EAN: 8719514435759
- EOC: 871951443575900
- Produktets titel: LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.35
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energimærket (EEL): A
- Effekt: 2,3 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 3

#### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 125 mm
- Samlet længde: 125 mm
- Samlet bredde: 35 mm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- EPREL registreringsnummer: 1370032
- Kan det bruges i lukkede armaturer?  
No

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514435759
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,05 kg
- Højde: 14,7 cm
- Længde: 4,7 cm
- Bredde: 6,4 cm



Udgivelsesdato:  
2026-02-21  
Version: 0.468

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)