

PHILIPS

Pære 18,5 W (svarende til 150 W) A80 E27

Intelligent LED

Full color

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr med WiZ appen eller din stemme



8719514437319



Farverigt lys, der matcher dit humør

Giv enhver lampe i dit hjem et farvestrålende lys med den intelligente Philips LED farvepære med høj lumen. Denne pære er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

Nem opsætning

- Nem plug and play-opsætning

Intelligent lysstyring

- Styr lyset, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Håndfri kontrol med stemmestyring

Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning

Lystilstande

- Millioner af farver og dynamiske lystilstande
- Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger
- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande
- Lys dit hjem op med ekstra lysstyrke

Vigtigste nyheder

Nem plug and play-opsætning



WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Få kontrol over dine lyskilder, uanset hvor du er



Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Håndfri kontrol med stemmestyring



Styr dine lyskilder udelukkende ved hjælp af din stemme, aktivér blot integration med Google, Alexa eller føj til dine Siri-genveje.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Millioner af farver og dynamiske lystilstande



Vælg mellem flere millioner forskellige lystemperaturer, og få en fantastisk atmosfære i dit hjem. Nyd de diskrete forskelle i dine omgivelser, som vores dynamiske lyseffekter giver.

Justerbar varm til kølig hvid samt forudindstillinger



Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

Tilpassede scener



Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

Ekstra lysstyrke



Lys dit hjem op med en pære med ekstra lysstyrke. Med tilstrækkelig lysstyrke til at hjælpe dig med at engagere dig i dine opgaver eller til afslappende aktiviteter fungerer dette lys også meget godt i store rum med højt til loftet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: A80
- Fatning: E27
- Glastype: Mattered
- Pære finish: Mattered
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,3 kg

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 2452 lm
- Starttid: < 0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 132

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 140 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Produktets titel: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220–240 V
- Svarende til wattforbrug: 150 W
- Energimærket (EEL): E
- Effekt: 18,5 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 19

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 163 mm
- Samlet længde: 163 mm
- Samlet bredde: 83 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 15.000
- Nominel lysstrøm: 2452 lm
- Nominel effekt: 18.5 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1901103
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri
- Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514437319
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,31 kg
- Højde: 21,6 cm
- Længde: 10,5 cm
- Bredde: 10,7 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.211

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com