

PHILIPS

Strømforsyning, EU-standardstik

Udendørslamper

GardenLink

Sort

Lav spænding; Vandafvisende



8719514476998



Havelampe, hvor du blot sætter stikket i, tilslutter og nyder synet

Philips GardenLink lav volt serien tilbyder en række udendørslamper, som du nemt og sikkert selv kan installere selv. Du kan tilslutte flere lamper til en enkelt strømforsyning og tilslutte den til en standard udendørs stikkontakt og derefter nemt tilføje ekstra lamper eller flytte dem, når du vil. Ledningsføring er enkel, og lav volt betyder, at der ikke er nogen fare for skade på dig, dine børn eller dine kæledyr.

Brugervenlig

- Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør
- Nem at installere med Twist & Lock-stik

Sikker brug

- Ekstra sikkerhed med 12 V lav volt

Designet til udendørs

- IP67 – vejrbestandig

Vigtigste nyheder

Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør

Hver GardenLink lampe har det samme Twist & Lock-stik for nem installation og tilslutning. Du kan omplacere lamperne og tilbehøret, efterhånden som dine behov for udendørslys ændrer sig, så du kan oplyse ethvert hjørne af din have.

Nem at installere med Twist & Lock-stik

Supernem installation og sammenkobling med produkternes Twist & Lock-stik. Du skal blot tilslutte lamperne og nyde oplevelsen!

Ekstra sikkerhed med 12 V lav volt

Lav volts (12 V) lamper er sikre, så du selv kan installere dem uden risiko for elektrisk stød – ingen professionel elektriker påkrævet.

IP67 – vejrbestandig



Denne Philips GardenLink strømforsyning er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet grundigt testet for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP67-klassificering betyder, at den er designet til at være beskyttet mod midlertidig nedsækning.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Vandtæt: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Tilbehør
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Lav volt, Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,69 kg
- Samlet højde: 42 mm
- Samlet længde: 52 mm
- Samlet bredde: 179 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: N/A
- IP-kode: IP67 | Støvtæt og med beskyttelse mod kortvarig nedsækning
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514476998
- Nettovej: 0,69 kg
- Bruttovej: 0,75 kg
- Højde: 11 cm
- Længde: 5,5 cm
- Bredde: 25 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-17
Version: 0.340

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com