

PHILIPS


Jordspots/Spyd til
jordspots/Spyd 6 W

Udendørslamper

2.700 K

Sort

Lav spænding; Vandafvisende



8719514477216



Havelampe, hvor du blot sætter stikket i, tilslutter og nyder synet

Philips GardenLink lav volt serien tilbyder en række udendørslamper, som du nemt og sikkert selv kan installere selv. Du kan tilslutte flere lamper til en enkelt strømforsyning og tilslutte den til en standard udendørs stikkontakt og derefter nemt tilføje ekstra lamper eller flytte dem, når du vil. Ledningsføring er enkel, og lav volt betyder, at der ikke er nogen fare for skade på dig, dine børn eller dine kæledyr.

Brugervenlig

- Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør
- Nem at installere med Twist & Lock-stik

Sikker brug

- Ekstra sikkerhed med 12 V lav volt

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 25.000 timer

Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet

8719514477216

Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

Vigtigste nyheder

Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør

Hver GardenLink lampe har det samme Twist & Lock-stik for nem installation og tilslutning. Du kan omplacere lamperne og tilbehøret, efterhånden som dine behov for udendørslys ændrer sig, så du kan oplyse ethvert hjørne af din have.

Nem at installere med Twist & Lock-stik

Supernem installation og sammenkobling med produkternes Twist & Lock-stik. Du skal blot tilslutte lamperne og nyde oplevelsen!

Ekstra sikkerhed med 12 V lav volt

Lav volts (12 V) lamper er sikre, så du selv kan installere dem uden risiko for elektrisk stød – ingen professionel elektriker påkrævet.

Lang levetid op til 25.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 25.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

5 års garanti på LED systemet



Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

Materialer af høj kvalitet



Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægninger under alle vejrforhold.

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Jordspots
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Lav volt, Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 6

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,66 kg
- Samlet højde: 119 mm
- Samlet længde: 72 mm
- Samlet bredde: 118 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 600
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænk sikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514477216
- Nettovægt: 0,66 kg
- Bruttovægt: 0,88 kg
- Højde: 23 cm
- Længde: 9 cm
- Bredde: 24,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.355

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com