



IMAGEO 2 x justerbare spots

Skab farverig intelligent belysning med den hvide WiZ Imageo spot med to justerbare spothoveder. Brug dit eksisterende Wi-Fi for at styre lyset med WiZ appen eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuld farve
- Plademål: 8*25 CM
- IP20/metal/hvid



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Matter Certified

Dette produkt er Matter certificeret. Du kan konfigurere det og styre det med din foretrukne SmartHome platform og få det til at fungere problemfrit med andre Matter certificerede enheder.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs

DESIGN OG FINISH

Farve: Hvid

Materiale: Metal

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år

Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%

Antal tændingscyklusser: 50.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Justerbart spothoved: Ja

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja

Integreret LED: Nej

LED pære(r) inkluderet: Ja

Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): 90

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

DIVERSE

Specielt designet til: Funktionel

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 2x60 mA

Effektivitet: 69 lm/W

STRØMFORBRUG

Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,62 kg

Højde: 12,3 cm

Længde: 25 cm

Bredde: 10,5 cm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Levetid: 15.000 t

Lysudbyttepære inkluderet: 345 lm

Samlet lysudbytte fra lampen: 690

Lysfarve: 2200-6500 (RGB)

Lampen er dæmpbar: Trådløs
dæmpning - må ikke bruges med
lysdæmper

LED: Ja

Indbygget LED: Ja

Energiklasse for medfølgende
lyskilde: F

Antal pærer: 2

Fatning/sokkel: GU10

Pære med wattforbrug inkluderet: 5

Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 5 W

IP-kode: IP20

Beskyttelsesklasse: Klasse I

Udskiftelig lyskilde: Ja



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.

EAN:

wizconnected.com