



IMAGEO 3 x justerbare spots

Fremhæv din indretning med den sorte WiZ Imageo spot med tre justerbare spothoveder. Du kan indstille lyset til varmt eller køligt hvidt lys i dine rum. Brug dit eksisterende Wi-Fi for at styre lyset med WiZ appen eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuld farve
- Plademål: 8*44 CM
- IP20/metal/sort



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Matter Certified

Dette produkt er Matter certificeret. Du kan konfigurere det og styre det med din foretrukne SmartHome platform og få det til at fungere problemfrit med andre Matter certificerede enheder.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: Rektangel

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Metal

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Justerbart spothoved: Ja
Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Nej
LED pære(r) inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

DIVERSE

Specielt designet til: Funktionel

ANDRE EGENSKABER

Effektivitet: 69 lm/W

STRØMFORBRUG

Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1,018 kg
Højde: 12,3 cm
Længde: 44 cm
Bredde: 10,5 cm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Levetid: 15.000 t
Lysudbyttepære inkluderet: 345 lm
Samlet lysudbytte fra lampen: 1035
Lysfarve: 2200-6500 (RGB)
Lampen er dæmpbar: Trådløs
dæmpning - må ikke bruges med
lysdæmper
LED: Ja
Indbygget LED: Ja
Energiklasse for medfølgende
lyskilde: G
Antal pærer: 3
Pære med wattforbrug inkluderet: 4.9
Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 5 W
IP-kode: IP20
Beskyttelsesklasse: Klasse I
Udskiftelig lyskilde: Ja

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514551978
Nettovægt: 1,02 kg
Bruttovægt: 1,21 kg
Højde: 14,5 cm
Længde: 8,3 cm
Bredde: 44,3 cm