



# Matteret glaspære 60 W A60 E27



Med denne matterede intelligente WiZ A60 pære kan du få den klassiske glødepæres traditionelle look med intelligent varmt eller køligt hvidt lys. Brug WiZ appen eller din stemme til at skrue op eller ned for lyset eller bruge de forudindstillede lystilstande på Wi-Fi-opsætningen.


## PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



### Elegant finish i matteret glas

Denne pære har en klassisk form med en elegant finish i matteret glas, der er perfekt til lamper, hvor pæren er synlig. Pærens design giver en smuk, strålende glorieeffekt.




### Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



### Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



### Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



### Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



### Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

# SPECIFIKATIONER

## PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs  
Pærens form: A60  
Fatning: E27  
Glastype: Matteret  
Dæmpbar: Ja

## MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,042 kg

## HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):  
15 år  
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%  
Antal tændingscyklusser: 20.000  
Normeret levetid: 15.000

## LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM  
Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 90$   
Farvetemperatur: 2700-6500 K  
Lysfarvekategori: Justerbar hvid  
Nominel lysstrøm: 806 lm  
Starttid:  $< 0.5$  s  
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:  
øjeblikkeligt fuldt lys  
Lyseffekt (nominel) (nom.): 115 lm/W

## ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 43 mA

## EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8719514552081  
EOC: 871951455208101  
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60  
E27 927-65 FR TW 1PF/6

## STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5  
Spænding: 220-240 V  
Svarende til wattforbrug: 60 W  
Energimærket (EEL): E  
Strømforbrug: 7 W  
Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

## PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 106 mm  
Samlet længde: 106 mm  
Samlet bredde: 60 mm

## NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000  
Nominel lysstrøm: 806 lm  
Nominel effekt: 7 W

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60  
EPREL registreringsnummer:  
1901116  
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

## HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes  
WiFi: Wireless G  
Defineret supportperiode: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maks. antal tilbehørsdele: 9999  
Kommunikationsprotokol: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

## EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514552081  
Nettovægt: 0,04 kg  
Bruttovægt: 0,09 kg  
Højde: 16 cm  
Længde: 7 cm  
Bredde: 7 cm