




Mobile bærbar lampe

Gør dit personlige rum til noget helt særligt ved at udforske et uendeligt antal kombinationer af blødt lys og farverige gradienter. Tag Mobile LED lampen med hvor som helst i eller endda uden for hjemmet, og gør dit hyggehjørne virkeligt indbydende.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Lyseffekt i to zoner
- Styring med touchpanel



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Lyseffekt med to zoner overalt

Prøv alle slags lyse farver for at skabe en unik gradient, der virkelig er dig. Leg med dynamiske lystilstande for at skabe scener, der passer til dit humør, den øvre og nedre del af lampen udsender forskellige farver.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 29 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Soveværelse Børneværelse Udenfor

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 90 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.6
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,65 kg
Samlet højde: 193 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Diameter: 116 mm
Samlet lysudbytte fra lampen: 400
Lysfarve: 2200-6500 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet:
13.5
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514554412
Nettovægt: 0,65 kg
Bruttovægt: 1,03 kg
Højde: 27,6 cm
Længde: 16,7 cm
Bredde: 16,7 cm