


## String Lights

Gør dit hjem til et levende sted med et udvalg af farver, du kan justere til at gøre særlige øjeblikke endnu mere mindeværdige. Brug din eksisterende Wi-Fi til at styre med WiZ appen eller din stemme.

## PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Full color
- Lav spænding
- Normeret for udendørs




### Øjeblikkelig konfiguration af al din intelligente belysning

Få adgang til alle intelligente funktioner med det samme, når du forbinder dine nye lyskilder til dit eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset, når du er væk fra hjemmet, og indstille tidsplaner for at tænde og slukke lyset automatisk. Alt sammen uden at skulle installere yderligere hardware. Hold controlleren inden for Wi-Fi-rækkevidden, og alle forbundne lyskilder vil være fuldt kontrollerbare selv uden for Wi-Fi-rækkevidde.




### Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



### Føl dig altid tryk og sikker med automatiske udendørs lyskilder

Planlæg, at dine udendørs lyskilder skal tændes hver dag, før du kommer hjem, så du tydeligt kan se dine omgivelser og føle dig tryk. Indstil dine lys til automatisk at blive slukket om morgenen, eller når de ikke er nødvendige, og spar energi.



### Skab din perfekte udendørs belysningsscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte lysatmosfære til dine særlige øjeblikke i haven. Gem din scene, og vælg den når som helst via appen, din stemme eller styringstilbehør.



### Forskøn din have med millioner af farver og dynamiske tilstande

Vælg mellem millioner af lyse farver, fra energigivende kølig hvid til blød varm hvid, og skab den bedste stemning til dine udendørs aktiviteter. Eller bare anvend en forudindstillet dynamisk lystilstand som Ocean, Forest eller Party for at skabe en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



### Lav volts teknologi og nem installation

Designet til brug udendørs! Ingen kompliceret ledningsføring eller speciel installation er påkrævet – bare sæt den i stikkontakten, og så er du klar. Hvis du vil ændre lysets placering, skal du blot skrue adapteren af og flytte den et andet sted hen.

# SPECIFIKATIONER

## PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Udendørs  
Pærens form: Rektangel  
Dæmpbar: Ja

## DESIGN OG FINISH

Farve: Sort  
Materiale: Plastik

## HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):  
15 år  
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%  
Antal tændingscyklusser: 50.000  
Normeret levetid: 15.000

## EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja  
Integreret LED: Ja  
LED pære(r) inkluderet: Ja  
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja  
Strømforsyning inkluderet: Ja  
Fjernbetjening inkluderet: Nej

## LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 7 SDCM  
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥80  
Farvetemperatur: 2700-5000 K  
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2  
Lyseffekt (nominel) (nom.): 10 lm/W

## DIVERSE

Specielt designet til: Have Altan

## ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 200 mA

## STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5  
Spænding: 220-240 V

## PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 2,15 kg  
Samlet højde: 200 mm  
Samlet længde: 14.800 mm  
Samlet bredde: 45 mm

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lysudbyttepære inkluderet: 10  
Samlet lysudbytte fra lampen: 120  
Lysfarve: 2700-5000 (RGB)  
Pære med wattforbrug inkluderet: 12  
Maks. wattforbrug for  
udskiftningspære: 12  
IP-kode: IP65 (adapter IP44)  
Beskyttelsesklasse: Klasse II –  
dobbeltisoleret  
Udskiftelig lyskilde: Ja  
Antal lyskilder: 12

## HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes  
WiFi: Wireless G  
Defineret supportperiode: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maks. antal tilbehørsdele: 9999  
Kommunikationsprotokol: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

## EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514554450  
Nettovægt: 2,14 kg  
Bruttovægt: 2,54 kg  
Højde: 33 cm  
Længde: 12,7 cm  
Bredde: 39,4 cm