



IMAGEO 3 x justerbare spots, rund plade

Spotlampe med tre justerbare spots på en stilfuld, cirkulær base i loftet giver dig masser af sjove muligheder for at fylde dit værelse med et flot lys og smukke farver. Vælg en belysningsscene til en bestemt aktivitet med vores spotlamper, eller lad vores app klare alt arbejdet med automatiserede rutiner.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuld farve
- Plademål: Ø21CM
- IP20/metal/hvid



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Metal

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Nej
LED pære(r) inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 69 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 3x60 mA

STRØMFORBRUG

Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1 kg
Samlet højde: 123 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lysudbyttepære inkluderet: 345
Diameter: 210 mm
Samlet lysudbytte fra lampen: 1035
Lysfarve: 2200-6500 (RGB)
Energiklasse for medfølgende
lyskilde: F
Fatning/sokkel: GU10
Pære med wattforbrug inkluderet: 5
Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 5
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse I –
jordforbundet
Udskiftelig lyskilde: Ja
Antal lyskilder: 3

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514554511
Nettovægt: 1 kg
Bruttovægt: 1,16 kg
Højde: 14,7 cm
Længde: 21,5 cm
Bredde: 21,5 cm