



Up & Down væglampe

Hav det sjovt med lysmønstre på dine vægge, og skab en farverig stemning. Vores Up and Down væglampe til indendørsbrug lyser op og ned og skaber interessante former af lys, skygge og farve og giver karakter til dit værelse.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuld farve
- Mål: 15 * 9,2 * 6,8 cm (højde * længde * bredde)
- IP20/metal/hvid



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Matter Certified

Dette produkt er Matter certificeret. Du kan konfigurere det og styre det med din foretrukne SmartHome platform og få det til at fungere problemfrit med andre Matter certificerede enheder.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs

DESIGN OG FINISH

Farve: Hvid

Materiale: Metal

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år

Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%

Antal tændingscyklusser: 50.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Justerbart spothoved: Ja

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja

Integreret LED: Nej

LED pære(r) inkluderet: Ja

Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): 90

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

DIVERSE

Specielt designet til: Funktionel

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 2x60 mA

Effektivitet: 69 lm/W

STRØMFORBRUG

Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,64 kg

Højde: 15 cm

Længde: 9,2 cm

Bredde: 6,8 cm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Levetid: 15.000 t

Lysudbyttepære inkluderet: 345 lm

Samlet lysudbytte fra lampen: 690

Lysfarve: 2200-6500 (RGB)

Lampen er dæmpbar: Trådløs
dæmpning - må ikke bruges med
lysdæmper

LED: Ja

Indbygget LED: Ja

Energiklasse for medfølgende
lyskilde: F

Antal pærer: 2

Fatning/sokkel: GU10

Pære med wattforbrug inkluderet: 5

Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 5 W

IP-kode: IP20

Beskyttelsesklasse: Klasse I

Udskiftelig lyskilde: Ja