



Up & Down væglampe

Hav det sjovt med lysmønstre på dine vægge, og skab en farverig stemning. Vores Up and Down væglampe til indendørsbrug lyser op og ned og skaber interessante former af lys, skygge og farve og giver karakter til dit værelse.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Mål: 15 * 9,2 * 6,8 cm (højde * længde * bredde)
- IP20/metal/SORT



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Metal

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscykluser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Nej
LED pære(r) inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 69 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Soveværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 2x60 mA

STRØMFORBRUG

Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,64 kg
Samlet højde: 150 mm
Samlet længde: 92 mm
Samlet bredde: 68 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lysudbyttepære inkluderet: 345
Samlet lysudbytte fra lampen: 690
Lysfarve: 2200-6500 (RGB)
Energiklasse for medfølgende
lyskilde: F
Fatning/sokkel: GU10
Pære med wattforbrug inkluderet: 5
Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 5
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse I –
jordforbundet
Udskiftelig lyskilde: Ja
Antal lyskilder: 2

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514554610
Nettovægt: 0,64 kg
Bruttovægt: 0,69 kg
Højde: 16,1 cm
Længde: 10,5 cm
Bredde: 7,8 cm