



Smart button

Denne brugervenlige knap vil overraske dig ved at fungere overalt. Sæt den på væggen, eller placer den i et hjørne uden brug for skruer. Du kan også sætte den på en metaloverflade ved hjælp af magneten indeni. Tag den med dig rundt i dit hjem, og styr lyset hurtigt.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Batteridrevet
- IP20/plast/hvid
- Kan bruges sammen med alle Connected by WiZ produkter



Batteridrevet knap til at bruge og placere hvor som helst

Fastgør nemt den medfølgende monteringsplade på væggen, hvor knappens integrerede magnet holder den på plads. Hav det sjovt ved at prøve knappen direkte på andre metaloverflader, eller lad den stå på et skrivebord eller et bord tæt på dig.




Trådløs styring af din WiZ belysning

Nyd hurtig og simpel lysstyring af dine WiZ lyskilder. Tænd/sluk lyset, og juster lysstyrken med blot ét enkelt tryk. Tilsluttes direkte til dine WiZ lyskilder og fungerer, selv når Wi-Fi er nede.



Styring med stor rækkevidde på 15 m

Styr lys og enheder inden for en rækkevidde på 15 meter i et normalt indendørs miljø med skillevægge og vægge.



Styr nemt et eller flere lys i et rum

Dette trådløse tilbehør kan forbindes til et rum og tænde alle lys i det rum. Uanset om der er en eller halvtreds lyskilder! Vil du i stedet styre et andet rum? Du skal blot ændre tilbehørets tilknyttede rum i appen.



Kompatibelt med alle "Connected by WiZ" lyskilder

Dette WiZ tilbehør er designet til at styre alle slags lyskilder i WiZ-økosystemet. Du kan bruge det til at styre enhver lyskilde fra ethvert mærke, så længe det er "Connected by WiZ".



Den rigtige stemning med et enkelt klik

Tænd/sluk lyset med et tryk, juster lysstyrken med et langt tryk. Den rigtige stemning lige ved hånden!



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Batterier inkluderet: Ja
Betjeningsafstand: 15 m

STRØMFORBRUG

Spænding: 3Vdc V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,066 kg
Samlet højde: 18,5 mm
Samlet længde: 64 mm
Samlet bredde: 64 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Batteritype: AAA
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker,
ekstra lav spænding

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514554795
Nettovægt: 0,08 kg
Bruttovægt: 0,13 kg
Højde: 16,1 cm
Længde: 4,6 cm
Bredde: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.