




Panel loft 12 W firkantet

Fyld dit rum med hvidt lys, der kan tilpasses dit humør eller formål. Det slanke design og den nemme installation gør det til en behagelig integreret del af dit rum.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white
- Mål: 300 * 300 mm
- IP20/plastik/hvid



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!




Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Metal Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
20 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 20.000
Normeret levetid: 20.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 83 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Soveværelse Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 120 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,76 kg
Samlet højde: 42 mm
Samlet længde: 300 mm
Samlet bredde: 300 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: 1000
Lysfarve: 2700-6500
Pære med wattforbrug inkluderet: 12
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514554894
Nettovægt: 0,76 kg
Bruttovægt: 1 kg
Højde: 31,7 cm
Længde: 6 cm
Bredde: 31,1 cm