

## Superslim loftslampe, 32 W

Det er nemt at få belysning, der passer til din hverdag, med WiZ Super Slim. Dens store, runde lysflade fylder rummet med køligt blå lys, der hjælper dig med at være opmærksom og koncentration dig, og kan dæmpes til en blød og varm farve, der hjælper dig med at slappe af.

## PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white
- Mål: Ø550
- IP20/plastik/hvid




### Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



### Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



### Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




### Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



### Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



### Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

# SPECIFIKATIONER

## PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs  
Pærens form: Rund

## DESIGN OG FINISH

Farve: Hvid  
Materiale: Plastik

## HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):  
20 år  
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%  
Antal tændingscyklusser: 20.000

## EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Justerbart spothoved: Nej  
Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja  
Integreret LED: Ja  
Fjernbetjening inkluderet: Nej

## LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM  
Farvegengivelsesindeks (CRI): 80  
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

## DIVERSE

Specielt designet til: Funktionel

## ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 155 mA  
Effektivitet: 118 lm/W

## STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.9  
Spænding: 220-240 V

## PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 2,3 kg  
Højde: 2,8 cm  
Længde: 55 cm  
Bredde: 55 cm

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Levetid: 20.000 t  
Diameter: 550 mm  
Samlet lysudbytte fra lampen: 3800  
Lysfarve: 2700-6500  
Lampen er dæmpbar: Trådløs  
dæmpning - må ikke bruges med  
lysdæmper  
LED: Ja  
Indbygget LED: Ja  
Pære med wattforbrug inkluderet: 32  
IP-kode: IP20  
Beskyttelsesklasse: Klasse II