



Gradient light bars

Få dynamisk belysning i dit hjem med WiZ Gradient light bars (2-pak). Nyd godt af RGBIC-teknologi der gengiver flere farver på en gang. Placer dem vandret, lodret eller bag dit TV for at skabe den perfekte atmosfære. Forudindstillede tilstande lader dig skifte mellem dynamiske, statiske eller brugerdefinerbare lystilstande. Du kan endda få lyset til at pulsere til musik eller synkronisere det med din TV-skærm (kræver en HDMI sync box).


PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Flere farver på én gang
- Flere placeringsmuligheder
- Synkroniser med TV (kræver en Sync box)




Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Brug det som du vil, hvor du vil

Placer vores Gradient Light bars vandret eller lodret på et TV-bord, eller monter dem bag på dit TV eller din skærm ved hjælp af de magnetiske beslag. Med mulighed for op til 100° rotation kan du sprede belysningseffekterne for at skabe den perfekte stemning.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Synkroniser lyset med musik

Fald ind i rytmen med vores Music Sync-funktion. Synkroniser nemt dine lys med dine yndlingssange. Sørg blot for at holde din mobil i nærheden af højttaleren, så du får en perfekt harmoni mellem lyd og lys.



Medrivende surround-belysning

Synkroniser dine lys med musik og video ved hjælp af HDMI sync box for at give dig selv en bedre underholdningsoplevelse. Synkroniseringseffekten, der er perfekt til film og gaming, skaber en medrivende, biografagtig stemning, der bringer dit indhold til live.



Statiske og dynamiske lystilstande, der gør dig i godt humør

Vælg mellem millioner af farver eller brug en lystilstand, vi har designet til dig. Med så meget ekstraudstyr kan du gøre alle dine ferier, fester, intime samvær og daglige vibes til noget magisk!

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): -
Farvetemperatur: NA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Soveværelse Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 49 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,545 kg
Samlet højde: 50,4 mm
Samlet længde: 318 mm
Samlet bredde: 90 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: RGB
Pære med wattforbrug inkluderet: 8.2
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514865211
Nettovægt: 0,55 kg
Bruttovægt: 0,81 kg
Højde: 17,1 cm
Længde: 7,4 cm
Bredde: 41,3 cm