



Gradient gulvlampe

Forvandl dit rum med en WiZ Gradient gulvlampe. Nyd godt af RGBIC-teknologien, som giver fantastiske flerfarvede gengivelser, der oplyser rummet. Det slanke, minimalistiske design passer ind i ethvert hjørne, mens tilpassede forudindstillede tilstande gør det muligt at vælge mellem dynamiske animationer eller et blødt, statisk lys. Du kan endda få dit lys til at pulsere til musik eller matche farverne på din TV-skærm (kræver en HDMI sync box).


PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Flere farver på én gang
- Slankt og minimalistisk design
- Synkroniser med TV (kræver en Sync box)



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.




Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Synkroniser lyset med musik

Fald ind i rytmen med vores Music Sync-funktion. Synkroniser nemt dine lys med dine yndlingssange. Sørg blot for at holde din mobil i nærheden af højttaleren, så du får en perfekt harmoni mellem lyd og lys.



Medrivende surround-belysning

Synkroniser dine lys med video (kræver HDMI sync box) og musik for at give dig selv en bedre underholdningsoplevelse. Synkroniseringseffekten, der er perfekt til film og gaming, skaber en medrivende, biografagtig stemning, der bringer dit indhold til live.



Statiske og dynamiske lystilstande, der gør dig i godt humør

Vælg mellem millioner af farver eller brug en lystilstand, vi har designet til dig. Med så meget ekstraudstyr kan du gøre alle dine ferier, fester, intime samvær og daglige vibes til noget magisk!



Fantastisk gradient lyseffekt

Oplev skønheden ved gradient-lys, hvor flere forskellige farver flyder problemfrit sammen og skaber en tryllebindende lyseffekt. Tilfør et hvilket som helst rum en levende energi med dette dynamiske design.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Aluminium

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): -
Farvetemperatur: NA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Soveværelse Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 58 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1,347 kg
Samlet længde: 1.355 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Diameter: 90 mm
Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: RGB
Pære med wattforbrug inkluderet: 9.7
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514865273
Nettovægt: 1,33 kg
Bruttovægt: 3,01 kg
Højde: 14,8 cm
Længde: 143,4 cm
Bredde: 14,3 cm