



LEDstrip 4 meter

Vores 4 meter RGBIC LED-strip er designet til at passe til og forskønne mellemstore rum med over 16 millioner farver. Med denne LED-strip får du farver med individuelt kontrollerbare fuldfarvesegmenter med effekter som regnbuer, farveovergange og gnister. Sæt den fleksible LED-strip, hvor som helst du vil, og brug den intuitive WiZ app til at styre dit lys ved hjælp af dit eksisterende Wi-Fi. Med statiske og dynamiske lystilstande, smart lysdæmpning og lysplanlægning er det dig, der styrer hele dit system – selv når du ikke er hjemme. Kan bruges sammen med Google Home, Amazon Alexa og Apple HomeKit, så du kan få ultimativ brugervenlighed.


PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- IP20/plastik



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Synkroniser lyset med musik

Fald ind i rytmen med vores Music Sync-funktion. Synkroniser nemt dine lys med dine yndlingssange. Sørg blot for at holde din mobil i nærheden af højttaleren, så du får en perfekt harmoni mellem lyd og lys.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): -
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

DIVERSE

Specielt designet til: Stemning

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 70 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V
Strømforbrug: 10,2

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,18 kg
Samlet højde: 0,21 mm
Samlet længde: 400 mm
Samlet bredde: 1 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: RGB
Pære med wattforbrug inkluderet: 12
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8719514866553
Nettovægt: 0,18 kg
Bruttovægt: 0,27 kg
Højde: 16,7 cm
Længde: 8,2 cm
Bredde: 13,9 cm