

PHILIPS

Vægmontering

ProjectLine

Oval form

4.000 K naturligt hvidt lys

1.400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount



1400
lm

35.000h
IP65

REAL
PROs
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954335



Professionel kvalitet til dit projekt

Energieffektiv og professionel LED-væglampe (indendørs). ProjectLine vægbeslag understøtter energibesparelse og kan monteres på væg og loft. Ideel til korridorer, (offentlige) indgangspartier, verandabelysninger, sikkerhedsbelysning og lys på trapper med dens naturlige hvide lys.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: PVC
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat

Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +40 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110
- Farvegensigtsindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 840 Neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.38,0.38)
- SDCM <6
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 110°
- Lysstrøm: 1.400
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Bred strålevinkel
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Mættet rød (R9): <50
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 90
- Unified Glare Rating – CEN: Not applicable

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio, Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine, Vandafvisende

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Indgangsspænding: 220 til 240
- Startstrøm: 8
- Starttid: 1,2
- Effektfaktor (brøk): 0.7

Strømforbrug

- Effekt: 15
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 68
- Samlet længde: 223
- Samlet bredde: 133

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65 | Støvtæt og strålesikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Tilslutning: Klemrække, 2-polet
- Fejlandel af betjeningsselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 5
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: -
- Driver inkluderet: Ja
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrædstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK06 | 1 J
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 10
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514954335
- Nettovægt: 0,39 kg
- Bruttovægt: 0,46 kg
- Højde: 7,2 cm
- Længde: 22,4 cm
- Bredde: 13,4 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.335

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com