

PHILIPS

Projektør

ProjectLine

150 W

3000 K varmt hvidt lys

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954472



Professionel kvalitet til dit projekt

Vandtætte, robuste LED'er til udendørs brug. Projectline projektørlys understøtter energibesparelse og er robust på grund af dets metalmateriale og vejrbeskyttelse. De er ideelle til at oplyse områder foran/bagved (offentlige) bygninger såsom parkeringspladser, indkørsler, haver eller arbejdssteder.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal
- Optikafskærmning/objektivfinish: Klar
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Hærdet glas
- Optikafskærmning/objektivform: Fladt
- Optikafskærmningstype: Glas

Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -40 til +50 °C

Miljø

- Bæredygtighedsklassificering: Unclassified

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegenskabsindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 830 Varm hvid
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000
- Init. Farvegenskabsindeks tolerancer: 0
- Indledende kromaticitet: (0.440, 0.403) SDCM <6
- Kode for lampeserie: LED
- Lyskildes motortype: LED
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 110°
- Lysstrøm: 13.500
- Optikmateriale: Glas
- Optiktype til brug udendørs: Symmetrisk
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 90
- Opadrettet lysudbyttegrad: 0

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio, Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine, Vandafvisende

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: -
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

Effekt

- Indgangsspænding: 220 til 240
- Startstrøm: 2,25
- Starttid: 0,093
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbrug

- Effekt: 150
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 41
- Samlet længde: 385
- Samlet bredde: 298

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Kabel: 0,6 m kabel uden stik
- Tilslutning: Løse ledere/kabler
- Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 5
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: -
- Driver inkluderet: Ja
- Effektivt projekteret område: 0,07
- Fikseringsmateriale: Stål
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK06 | 1 J
- Monteringsanordning: Justerbart monteringsbeslag
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 14
- Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): EN61547 (L-L 1kV, L-G 2kV)

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514954472
- Nettovægt: 2,53 kg
- Bruttovægt: 2,66 kg
- Højde: 4,4 cm
- Længde: 39,3 cm
- Bredde: 32,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.245

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.