

# PHILIPS

## Vandtæt

### ProjectLine

120 cm

4.000 K naturligt hvidt lys

3.400 lm

8719514955424



## Professionel kvalitet til dit projekt

Vandtæt LED-belysning, vandtæt (vejrbestandig lyskilde), robuste LED-lys til industrielt brug. ProjectLine vandtæt belysning er robust (IK06) og beskyttet mod indtrængning af støv og vandspray fra enhver retning (IP65-belysning). Kan monteres på væg (vandret), loft og nedhængt. De er ideelle til generel (arbejds)belysning, opbevaringsområder, garage og kældre med dets kraftige varme hvide lysudbytte.

### Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

### Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 35.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

## Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

## Lang levetid op til 35.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 35.000 timer.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Grå
- Materiale: PVC
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat

## Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -20 til +35 °C

## Miljø

- Bæredygtighedsklassificering: Unclassified

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Farvegenskabsindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: +/-10%
- Farvekode: 840 Neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Indledende kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 120°
- Lysstrøm: 3.400
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Strålevinkel 120°
- Reflektormateriale: Polykarbonat
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Mættet rød (R9): >50
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100
- Unified Glare Rating – CEN: 27

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio, Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine, Vandafvisende

**Andre egenskaber**

- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: -
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m

**Effekt**

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 4,5
- Starttid: 0,105
- Effektfaktor (brøk): 0,9

**Strømforbrug**

- Gennemsnitligt CLO-strømforbrug: -
- Indledende CLO-strømforbrug: -
- Effekt: 34
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

**Produktmål og -vægt**

- Samlet højde: 44,5
- Samlet længde: 1.198
- Samlet bredde: 35,5

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Kabel: 0,3 m kabel uden stik
- Tilslutning: Tilslutningsenhed, 2-polet
- Fejlændel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 35.000 timer: 7,5
- Lysstyringssystem: -
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: -
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK06 | 1 J
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 100
- Velegnet til tilfældigt skift: Ja

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514955424
- Nettovægt: 0,29 kg
- Bruttovægt: 0,44 kg
- Højde: 4,6 cm
- Længde: 126 cm
- Bredde: 3,8 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.348

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)