




Jordspot, forlænger

Plug-and-play for at udvide din eksisterende installation af udendørs WiZ spots. Lav volts lamper er nemme og sikre at installere. Arranger og omarranger som du vil, uden yderligere ledninger. Brug dit eksisterende Wi-Fi til at styre lamperne med din stemme eller WiZ appen.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Full color
- Lav volt
- Normeret for udendørs




Øjeblikkelig konfiguration af al din intelligente belysning

Få adgang til alle intelligente funktioner med det samme, når du forbinder dine nye lyskilder til dit eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset, når du er væk fra hjemmet, og indstille tidsplaner for at tænde og slukke lyset automatisk. Alt sammen uden at skulle installere yderligere hardware. Hold controlleren inden for Wi-Fi-rækkevidden, og alle forbundne lyskilder vil være fuldt kontrollerbare selv uden for Wi-Fi-rækkevidde.



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Føl dig altid tryk og sikker med automatiske udendørs lyskilder

Planlæg, at dine udendørs lyskilder skal tændes hver dag, før du kommer hjem, så du tydeligt kan se dine omgivelser og føle dig tryk. Indstil dine lys til automatisk at blive slukket om morgenen, eller når de ikke er nødvendige, og spar energi.



Forskøn din have med millioner af farver og dynamiske tilstande

Vælg mellem millioner af lyse farver, fra energigivende kølig hvid til blød varm hvid, og skab den bedste stemning til dine udendørs aktiviteter. Eller bare anvend en forudindstillet dynamisk lystilstand som Ocean, Forest eller Party for at skabe en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Lav volts teknologi og nem installation

Designet til brug udendørs! Ingen kompliceret ledningsføring eller speciel installation er påkrævet – bare sæt den i stikkontakten, og så er du klar. Hvis du vil ændre lysets placering, skal du blot skrue adapteren af og flytte den et andet sted hen.



Vælg hvilken som helst farve, og forstærk stemningen

Lad spillet mellem de dynamiske lystilstande forstærke stemningen. Du kan nemt ændre farverne. Mix og match millioner af lysfarver eller en række forskellige lystilstande for at skabe en unik lyseffekt, der passer til din stil.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Udendørs
Pærens form: Rektangel
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Metal

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
LED pære(r) inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Spredningsvinkel: 50 °
Farvekonsistens: 7 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥80
Farvetemperatur: 2700-5000 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 67 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Have Altan

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 374 mA

STRØMFORBRUG

Spænding: 12 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,685 kg
Samlet højde: 202 mm
Samlet længde: 3.000 mm
Samlet bredde: 74 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lysudbyttepære inkluderet: 450
Samlet lysudbytte fra lampen: 270
Lysfarve: 2700-5000 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet: 4
Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 4
IP-kode: IP65 | Støvtæt og
strålesikker
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker,
ekstra lav spænding
Udskiftelig lyskilde: Nej
Antal lyskilder: 1

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169071650
Nettovægt: 0,68 kg
Bruttovægt: 0,83 kg
Højde: 14 cm
Længde: 22,9 cm
Bredde: 8,9 cm