



Indendørskamera

WiZ indendørskameraet integreres med dine WiZ lamper for at skabe et kombineret belysnings- og hjemmemonitoreringssystem. Placer kameraet, hvor som helst, og udløs det når der registreres bevægelse eller lyd eller ved brug af WiZ appen. Brug night vision funktionen til at se i mørket, to-vejs-kommunikation for at afskrække ubudne gæster eller tilbyde hjælp og optage beviserne. WiZ giver dig fuld kontrol, uanset om du er ude eller hjemme med vores integrerede sikkerheds- og lysstyringsapp. Tænd lysene, udløs en lysalarm, tænd for to-vejs-kommunikation, eller aktivér WiZ kameraet for at se, hvad der sker i realtid – uanset hvor du er. SpaceSense gør det muligt for kompatible WiZ lyskilder at fungere som bevægelsessensorer, så der er ingen behov for fysiske sensor eller ekstra ledninger. Og du kan styre både sikkerhed og belysning fra en enkelt app.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Kryptering fra start til slut
- 10 dages adgang til videohistorik
- Synsfelt på 120°



Hurtig og nem opsætning til hjemmemonitorering

Inkluderer en bordholder og vægbeslag til praktisk brug hvor som helst. Vinkel dit WiZ kamera, så det dækker det ønskede område. Tænd for kameraet og opret forbindelse til dit Wi-Fi. Det kan ikke være nemmere! Konfigurer dine kameraindstillinger via WiZ appen, hvilket muliggør hjemmeovervågning, når som helst, også selv du ikke er hjemme.




Se, hvad der sker derhjemme

Hold øje med dit hjem når som helst og hvor som helst med vores videostreaming-funktion i realtid. Oplev ro i sindet, når du er langt væk, ved at vurdere alle notifikationer om hændelser, se, hvad der foregår i dit hjem, og undgå falske alarmer.



Brug WiZ lyskilder som en alarm eller til at efterligne din tilstedeværelse

Når du er bortrejst på ferie, kan du få det til at se ud, som om nogen er hjemme, ved at tænde og slukke dine WiZ lyskilder automatisk, simulere tilstedeværelse derhjemme og afskrække potentielle ubudne gæster. Derudover kan du også indstille dit lys til at blinke, hvis en hændelse opdages, og underrette dine naboer om enhver uvelkommen aktivitet.



Forbedre din følelse af sikkerhed med bevægelsesnotifikationer

Få øjeblikkelig besked via din smartphone, når WiZ kameraet registrerer en høj lyd eller bevægelse, når du er væk. Du kan også indstille dit kamera til automatisk at starte optagelsen*, når der registreres aktivitet.*Betalt abonnement eller SD-kort er påkrævet.



Integrer dit WiZ kamera i dit Smart Home system

Det er ikke kun WiZ appen, der kan styre dit kamera. Brug Amazon Alexa eller Google Assistant, og stream dit kamerafeed på understøttede skærme. Muligheder og funktionaliteter varierer fra system til system.



Klare billeder, dag eller nat

HD-video og infrarødt (IR) lys fanger aktivitet om dagen eller om natten inden for et 120° synsfelt.

SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Børneværelse

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,17 kg
Kabellængde: 2.500

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
Kameraobjektivets synsfelt (grader): 120
Kamera adapter: No
Kamera – digital zoom: Nej
USB-tilslutningsadapter: USB-A

KAMERAET

Maks. videoopløsning: 1080P
Videotilstande: 1080P
Video funktioner: 30FPS
Bevægelsesregistrering: Registrering af bevægelse, mennesker og lyd
Nattesyn: Ja, med infrarød LED
Placering – kamera: Væg- og skrivebordsmontering
Tåler udendørs brug: Nej
Mikrofon: Ja
Lyd: To-vejs-kommunikation
Betjeningstemperatur: 0 °C til +40 °C
Forbindelsesprotokol: Wi-Fi (2,4 GHz)
Højde: 3,5
Længde: 11,9
Dybde: 6,6
Lydalarm: Nej
Tovejstale: Ja
Opbevaringsmåde: Lokalt lager og cloud-lager (abonnement)

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072039
Nettovægt: 0,19 kg
Bruttovægt: 0,3 kg
Højde: 13,8 cm
Længde: 8,9 cm
Bredde: 10,5 cm