



Filament globepære klar 40 W G95 E27



WiZ Filament pærer er beregnet til at blive set – de ser godt ud, selv når de er slukket. Men bare vent, indtil du tænder dem! Disse dæmpbare gennemsigtige globepærer fylder dine rum med millioner af farver og nuancer af hvidt lys fra hyggeligt til køligt. Nyd det klassiske look af vintage glødepærer, mens du får de energibesparende fordele ved LED. Alle Wi-Fi pærer kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ remote eller din stemme

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fulfarvet intelligent pære
- Op til 470 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: G95
Fatning: E27
Glastype: Klar
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,065 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 20.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Lysfarvekategori: Fuld farve
Nominel lysstrøm: 470 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 74 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 47 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169072190
EOC: 872016907219000
Produktets titel: Wi-Fi BLE 40W G95
E27 822-65 RGB CL 1PF

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 40 W
Energimærket (EEL): G
Strømforbrug: 6,3 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 142 mm
Samlet længde: 142 mm
Samlet bredde: 95 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 470 lm
Nominel effekt: 6.3 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901106
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072190
Nettovægt: 0,07 kg
Bruttovægt: 0,14 kg
Højde: 18,5 cm
Længde: 10,5 cm
Bredde: 10,5 cm