




Pære 8,8 W (svarende til 60 W) E27



WiZ LED A60 farve pæren giver dig intelligent belysning i din hverdag. Indsæt pæren i en hvilken som helst lampe, og skab en personlig atmosfære med 16 millioner farver og varmt til køligt hvidt lys. Du kan også lave en belysningsplan, der tænder og slukker lyset, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuldfarvet intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme




Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,065 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Lysfarvekategori: Fuld farve
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 94 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 65 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169072299
EOC: 872016907229900
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 822-65 RGB 1PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 8,5 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 9

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 122 mm
Samlet længde: 122 mm
Samlet bredde: 60 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 8.5 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1421108
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072299
Nettovægt: 0,05 kg
Bruttovægt: 0,09 kg
Højde: 16 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 7 cm