




Neon flex strip 3 m

Lys kan forme dit humør, og nu kan du forme dit lys med en Neon flex strip fra WiZ. Med 3 meter fleksibel lightstrip at lege med er vi sikre på, at du kan skabe intelligente og fede former til at forskønne ethvert rum. Skab stemningen med gradierede neon farveeffekter. Alle Wi-Fi lyskilder kan styres ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Lav volt
- IP20/silikone



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.




Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejls eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.



Gradientfarver i en enkelt strip

Sæt stemningen med bøjelige lightstrips, der tilbyder gradienteffekter. Dynamiske lystilstande giver dig mulighed for at skabe den rigtige stemning til at forskønne ethvert rum.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): -
Farvetemperatur: NA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

LYSKÆDE/LIGHTSTRIP

Drivereffektivitet ved fuld belastning:
80
Drivers tomgangseffekt: 0,25

DIVERSE

Specielt designet til: Stue
Underholdningsværelse Soveværelse
Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 125 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V
Strømforbrug: 20

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,6 kg
Samlet højde: 17 mm
Samlet længde: 3.000 mm
Samlet bredde: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: RGB
Pære med wattforbrug inkluderet: 24
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072510
Nettovægt: 0,6 kg
Bruttovægt: 0,9 kg
Højde: 8,7 cm
Længde: 22,4 cm
Bredde: 22,4 cm