



## Superslim loftslampe, 22 W

WiZ SuperSlim loftslamper har et suverænt slankt design. Dynamiske fuldfarvede lystilstande bringer glæden frem, uanset om du fester eller slapper lidt af med dem, der er dig nærmest. Skru op for den perfekte nuance af hvidt lys: køligt dagslys til koncentration og produktivitet, hyggeligt stearinlys til afslapning eller alt derimellem. Det minimalistiske sorte design fremhæver din indretning på en smart måde. Nyd alle de energibesparende fordele ved LED uden blænding, ingen flimren og uden anstrengelse af øjnene, styring via Wi-Fi, hvilket naturligvis sker ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.


## PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Mål: Ø423
- IP20/plastik/hvid




### Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



### Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



### Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.




### Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



### Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



### Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

# SPECIFIKATIONER

## PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs  
Pærens form: Rund  
Dæmpbar: Ja

## DESIGN OG FINISH

Farve: White  
Materiale: Plastik

## HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):  
20 år  
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%  
Antal tændingscyklusser: 15.000  
Normeret levetid: 20.000

## EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja  
Integreret LED: Ja  
Fjernbetjening inkluderet: Nej

## LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM  
Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$   
Farvetemperatur: 2200-6500 K  
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2  
Lyseffekt (nominel) (nom.): 118 lm/W

## DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue  
Soveværelse Børneværelse

## ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 190 mA

## STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5  
Spænding: 220-240 V

## PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1,5 kg  
Samlet højde: 32 mm  
Samlet længde: 423 mm  
Samlet bredde: 423 mm

## SERVICE

Garanti: 2 år

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Diameter: 423 mm  
Samlet lysudbytte fra lampen: 2600  
Lysfarve: 2200-6500 (RGB)  
Pære med wattforbrug inkluderet: 22  
IP-kode: IP20 | Isoleret  
Beskyttelsesklasse: Klasse II –  
dobbeltisoleret

## HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes  
WiFi: Wireless G  
Defineret supportperiode: Minimum  
of 60 months after introduction date  
Maks. antal tilbehørsdele: 9999  
Kommunikationsprotokol: Bluetooth  
Wi-Fi (2,4 GHz)

## EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072619  
Nettovægt: 1,4 kg  
Bruttovægt: 1,66 kg  
Højde: 43 cm  
Længde: 3,5 cm  
Bredde: 42,5 cm