



Superslim loftslampe, 32 W

WiZ SuperSlim loftslamper har et suverænt slankt design. Dynamiske fuldfarvede lystilstande bringer glæden frem, uanset om du fester eller slapper lidt af med dem, der er dig nærmest. Skru op for den perfekte nuance af hvidt lys: køligt dagslys til koncentration og produktivitet, hyggeligt stearinlys til afslapning eller alt derimellem. Det minimalistiske sorte design fremhæver din indretning på en smart måde. Nyd alle de energibesparende fordele ved LED uden blænding, ingen flimren og uden anstrengelse af øjnene, styring via Wi-Fi, hvilket naturligvis sker ved hjælp af WiZ appen, WiZ fjernbetjeningen eller din stemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Mål: Ø545
- IP20/plastik/sort



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Skab din perfekte lysscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Styr lyset, som det passer dig

WiZ giver dig mulighed for at styre smart belysning på flere måder. Juster lyset med din smartphone, stemme, WiZmote eller ved at bruge den eksisterende vægkontakt til at skifte mellem to foretrukne tilstande. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri Shortcuts.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: Rund
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
20 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 15.000
Normeret levetid: 20.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 117 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Soveværelse Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 160 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.9
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 2,4 kg
Samlet højde: 38 mm
Samlet længde: 545 mm
Samlet bredde: 545 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Diameter: 545 mm
Samlet lysudbytte fra lampen: 3750
Lysfarve: 2200-6500 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet: 32
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072671
Nettovægt: 2,2 kg
Bruttovægt: 2,61 kg
Højde: 55 cm
Længde: 3,9 cm
Bredde: 54,5 cm