


Portrait bordlampe



Ét lys, så mange anvendelsesmuligheder! Den multifunktionelle, intelligente WiZ Portrait bordlampe har to lyszoner, hvilket er perfekt til opgavebelysning ved dit bord, videoopkald og endda afslappende sengelys. Drej blot hovedet for at skifte fra belysning til bord til videoopkald. En specialdesignet diffuser genererer blødt, justerbart ringlys, så du tager dig bedst muligt ud online. Den indbyggede lysstyrkesensor registrerer omgivende lysniveauer og justerer automatisk opgavebelysningen for at reducere øjenbelastningen, når du arbejder i lang tid ad gangen. Det enkle og rene geometriske design passer godt til enhver indretning. Den intelligente Portrait bordlampe spiller godt sammen med de andre lys i dit WiZ økosystem med den simple belysningsstyring, du er kommet til at forvente. Brug WiZ appen, WiZmote eller din stemme til at skabe den perfekte atmosfære hvor som helst derhjemme.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white
- Automatisk justering af lysstyrke
- Dual zone lyseffekt



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.



Dæmp din smart belysning selv uden en lysdæmper

Dæmp lyset til det ønskede lysniveau via din smartphone, WiZ tilbehør eller med din stemme. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



To lyszoner til fokus, videoopkald eller stemning

De to lyszoner giver WiZ Portrait bordlampen flere funktioner. Når den vender vandret, kan du bruge det nedadgående lys til at fokusere med og det opadgående lys til at skabe stemning omkring dig. Når den vender lodret, kan du bruge frontlyset til videoopkald og baglyset til stemning. En lampe, der har mange anvendelsesmuligheder!

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: Rektangel
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 60 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Børneværelse
Studieværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 2000 mA

STRØMFORBRUG

Spænding: 5 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1,4 kg
Samlet højde: 380 mm
Samlet længde: 204 mm
Samlet bredde: 195 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: 600
Lysfarve: 2700-6500
Pære med wattforbrug inkluderet: 10
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker,
ekstra lav spænding

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072695
Nettovægt: 1,46 kg
Bruttovægt: 1,73 kg
Højde: 41,5 cm
Længde: 21,3 cm
Bredde: 24,3 cm