




Udendørs lightstrip, 5m

Skab en magisk, spændende eller afslappende atmosfære til alle dine udendørsområder med det bøjelige, vejrbestandige udendørs WiZ LED-strip. Omdan din have, gangsti, indkørsel, veranda, terrasse eller altan med ensartede levende farver eller nuancer af hvidt lys fra køligt til hyggeligt. Udendørs LED-strip er en del af WiZ økosystemet, som du allerede holder af til dine indendørs og udendørs WiZ lyskilder. Det betyder, at de er nemme at installere og styre med WiZ appen, WiZmote eller din stemme via dit eksisterende Wi-Fi. Disse bøjelige LED-strips fungerer alene eller sammen med dine øvrige udendørs WiZ lamper, så dine udendørsområder bliver smukkere og mere indbydende end nogensinde før.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- Lav volt
- IP65 (adapter IP44)/plastik




Øjeblikkelig konfiguration af al din intelligente belysning

Få adgang til alle intelligente funktioner med det samme, når du forbinder dine nye lyskilder til dit eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset, når du er væk fra hjemmet, og indstille tidsplaner for at tænde og slukke lyset automatisk. Alt sammen uden at skulle installere yderligere hardware. Hold controlleren inden for Wi-Fi-rækkevidden, og alle forbundne lyskilder vil være fuldt kontrollerbare selv uden for Wi-Fi-rækkevidde.



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Føl dig altid tryk og sikker med automatiske udendørs lyskilder

Planlæg, at dine udendørs lyskilder skal tændes hver dag, før du kommer hjem, så du tydeligt kan se dine omgivelser og føle dig tryk. Indstil dine lys til automatisk at blive slukket om morgenen, eller når de ikke er nødvendige, og spar energi.



Forskøn din have med millioner af farver og dynamiske tilstande

Vælg mellem millioner af lyse farver, fra energigivende kølig hvid til blød varm hvid, og skab den bedste stemning til dine udendørs aktiviteter. Eller bare anvend en forudindstillet dynamisk lystilstand som Ocean, Forest eller Party for at skabe en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Vandtæt og vejrbestandig

Denne lampe er designet til, at du kan bruge den udendørs, da den er vandtæt og vejrbestandig. Den er fremstillet i materialer, der er UV-bestandige og modstandsdygtige over for vind og sne. Lampen har undergået og bestået strenge test for at sikre, at den modstår de fleste vejrforhold.



Lav volts teknologi og nem installation

Designet til brug udendørs! Ingen kompliceret ledningsføring eller speciel installation er påkrævet – bare sæt den i stikkontakten, og så er du klar. Hvis du vil ændre lysets placering, skal du blot skrue adapteren af og flytte den et andet sted hen.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Udendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 7 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2700-5000 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 26 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Stue
Underholdningsværelse Soveværelse
Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 128 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Strømforbrug: 24

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1,52 kg
Samlet højde: 76 mm
Samlet længde: 7.940 mm
Samlet bredde: 45 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: 240
Lysfarve: 2700-5000 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet: 24
IP-kode: IP65 (adapter IP44)
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169074859
Nettovægt: 1,55 kg
Bruttovægt: 1,75 kg
Højde: 7,6 cm
Længde: 35,6 cm
Bredde: 35,6 cm