



Hjemmemonitorering startsat

Et hjemmemonitoreringssystem direkte fra kassen? Det får du med WiZ! WiZ hjemmemonitorering startsatset kombinerer WiZ indendørskameraet og tre SpaceSense-aktiverede WiZ pærer for at forbedre din følelse af sikkerhed med bevægelsesregistrering, tilstedeværelses efterligning og automatiske notifikationer via WiZ appen. Konfigurer nemt alt, hvad du behøver for at begynde at holde øje med og beskytte dit hjem i dag.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- 1 års abonnement er inkluderet
- Kryptering fra start til slut
- 10 dages adgang til videohistorik



Hurtig og nem opsætning til hjemmemonitorering

Inkluderer en bordholder og vægbeslag til praktisk brug hvor som helst. Vinkel dit WiZ kamera, så det dækker det ønskede område. Tænd for kameraet og opret forbindelse til dit Wi-Fi. Det kan ikke være nemmere! Konfigurer dine kameraindstillinger via WiZ appen, hvilket muliggør hjemmeovervågning, når som helst, også selv du ikke er hjemme.




Se, hvad der sker derhjemme

Hold øje med dit hjem når som helst og hvor som helst med vores videostreaming-funktion i realtid. Oplev ro i sindet, når du er langt væk, ved at vurdere alle notifikationer om hændelser, se, hvad der foregår i dit hjem, og undgå falske alarmer.



Brug WiZ lyskilder som en alarm eller til at efterligne din tilstedeværelse

Når du er bortrejst på ferie, kan du få det til at se ud, som om nogen er hjemme, ved at tænde og slukke dine WiZ lyskilder automatisk, simulere tilstedeværelse derhjemme og afskrække potentielle ubudne gæster. Derudover kan du også indstille dit lys til at blinke, hvis en hændelse opdages, og underrette dine naboer om enhver uvelkommen aktivitet.



Forbedre din følelse af sikkerhed med bevægelsesnotifikationer

Få øjeblikkelig besked via din smartphone, når WiZ kameraet registrerer en høj lyd eller bevægelse, når du er væk. Du kan også indstille dit kamera til automatisk at starte optagelsen*, når der registreres aktivitet.*Betalt abonnement eller SD-kort er påkrævet.



Integrer dit WiZ kamera i dit Smart Home system

Det er ikke kun WiZ appen, der kan styre dit kamera. Brug Amazon Alexa eller Google Assistant, og stream dit kamerafeed på understøttede skærme. Muligheder og funktionaliteter varierer fra system til system.



Klare billeder, dag eller nat

HD-video og infrarødt (IR) lys fanger aktivitet om dagen eller om natten inden for et 120° synsfelt.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Normeret levetid: 25.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2200-6500 K

DIVERSE

Specielt designet til: Stue Spisestue
Børneværelse
Rumregistrering: Ja

STRØMFORBRUG

Strømforbrug: 8,5

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,4 kg
Kabellængde: 2.500
Samlet højde: 122 mm
Samlet bredde: 60 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Placering: Væg- og
skrivebordsmontering
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker,
ekstra lav spænding
Billedsensorkamera: No
Kameraobjektivets synsfelt (grader):
120
Kamera – digital zoom: Nej
USB-tilslutningsadapter: USB-A

PÆREN

Formfaktor: A60
Indgående spænding: 220V-240V
Lysudbytte: Fuld farve
Lysudbytte: 806 lm
Strømfaktor: 0.5
Driftsmæssig temperatur: -20 °C til
45 °C
Vægt: 0,065
Effektivitet: 94
Lyskildes spænding: 65

KAMERAET

Maks. videoopløsning: 1080P
Videotilstande: 1080P
Video funktioner: 30FPS
Bevægelsesregistrering: Registrering
af bevægelse, mennesker og lyd
Nattesyn: Ja, med infrarød LED
Placering – kamera: Væg- og
skrivebordsmontering
Tåler udendørs brug: Nej
Mikrofon: Ja
Lyd: To-vejs-kommunikation
Betjeningstemperatur: 0 °C til +40 °C
Forbindelsesprotokol: Wi-Fi (2,4 GHz)
Højde: 3,5
Længde: 11,9
Dybde: 6,6
Lovmæssigt: /
Lydalarm: Nej
Tovejstale: Ja
Opbevaringsmåde: Lokalt lager og
cloud-lager (abonnement)

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Matter: Ja
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)



EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169075016

Nettovægt: 0,4 kg

Bruttovægt: 0,77 kg

Højde: 20,2 cm

Længde: 9,5 cm

Bredde: 26,5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.