



Pære 60 W A60 E27 x 3



WiZ LED A60 farve pæren giver dig intelligent belysning i din hverdag. Indsæt pæren i en hvilken som helst lampe, og skab en personlig atmosfære med 16 millioner farver og varmt til køligt hvidt lys. Du kan også lave en belysningsplan, der tænder og slukker lyset, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuldfarvet intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.

Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.




Aktivér enheder med bevægelse uden at bruge en sensor

WiZ SpaceSense teknologi forvandler dine enheder til bevægelsessensorer. Aktivér SpaceSense funktionen i WiZ appen, og få lys og enheder til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesregistrering. Der kræves mindst to WiZ enheder i et rum, hvis SpaceSense funktionen skal kunne fungere.

Overvågning af energiforbrug

WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,195 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2200-6500 K
Lysfarvekategori: Fuld farve
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 94 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 65 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169075610
EOC: 872016907561000
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 822-65 RGB 3CT6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.5
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 8,5 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 9

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 122 mm
Samlet længde: 122 mm
Samlet bredde: 60 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 8.5 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1877825
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169075610
Nettovægt: 0,15 kg
Bruttovægt: 0,27 kg
Højde: 15,5 cm
Længde: 8,5 cm
Bredde: 18 cm