



Kerte 40 W C37 E14 x 3



Få lys, der sætter mennesket i centrum, med denne intelligente WiZ LED pære i kerteform. Brug forskellige nuancer af varmt til køligt hvidt lys for at hjælpe dig med at fokusere eller slappe af. Du kan også lave en belysningsplan, der tænder og slukker lyset, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 470 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Overvågning af energiforbrug

WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.

Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

Smart lysdæmpning med app, stemme eller dæmper

Dæmp lyset til dit ønskede lysniveau via din smartphone, WiZmote eller med stemmestyring. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.



Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: C37
Fatning: E14
Glastype: Matteret
Dæmpbar: Ja

MÅL FOR PÆRE

Vægt: 0,135 kg

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 470 lm
Starttid: < 0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys
Lyseffekt (nominel) (nom.): 95 lm/W

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 40 mA

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8720169075696
EOC: 872016907569600
Produktets titel: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 927-65 TW 3CT6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Svarende til wattforbrug: 40 W
Energimærket (EEL): F
Strømforbrug: 4,9 W
Energiforbrug kWh/1000 t.: 5

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Samlet højde: 116 mm
Samlet længde: 116 mm
Samlet bredde: 39 mm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 15.000
Nominel lysstrøm: 470 lm
Nominel effekt: 4.9 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60
EPREL registreringsnummer:
1901096
Lysstrømsmålingsreference: Sphere

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169075696
Nettovægt: 0,41 kg
Bruttovægt: 0,49 kg
Højde: 15,5 cm
Længde: 7 cm
Bredde: 14 cm