




Classic væglampe

Disse udendørs 230V væglamper har et klassisk rektangulært look, en futuristisk ydeevne og er vejrbestandige. Oplys din forhave, baghave, altan eller terrasse med hele 1.000 lumen af smukke dynamiske farver og justerbart hvidt lys. Fungerer med dine eksisterende WiZ pærer og lamper.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Fuld farve
- 230V
- Tåler udendørs brug




Øjeblikkelig konfiguration af al din intelligente belysning

Få adgang til alle intelligente funktioner med det samme, når du forbinder dine nye lyskilder til dit eksisterende Wi-Fi. Du kan styre lyset, når du er væk fra hjemmet, og indstille tidsplaner for at tænde og slukke lyset automatisk. Alt sammen uden at skulle installere yderligere hardware. Hold controlleren inden for Wi-Fi-rækkevidden, og alle forbundne lyskilder vil være fuldt kontrollerbare selv uden for Wi-Fi-rækkevidde.




Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Føl dig altid tryk og sikker med automatiske udendørs lyskilder

Planlæg, at dine udendørs lyskilder skal tændes hver dag, før du kommer hjem, så du tydeligt kan se dine omgivelser og føle dig tryk. Indstil dine lys til automatisk at blive slukket om morgenen, eller når de ikke er nødvendige, og spar energi.




Skab din perfekte udendørs belysningsscene

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte lysatmosfære til dine særlige øjeblikke i haven. Gem din scene, og vælg den når som helst via appen, din stemme eller styringstilbehør.



Forskøn din have med millioner af farver og dynamiske tilstande

Vælg mellem millioner af lyse farver, fra energigivende kølig hvid til blød varm hvid, og skab den bedste stemning til dine udendørs aktiviteter. Eller bare anvend en forudindstillet dynamisk lystilstand som Ocean, Forest eller Party for at skabe en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Styr dine udendørslys, helt som du vil

WiZ giver dig mange muligheder for at styre dine intelligente lyskilder. Du skal blot justere lyskilderne med din smartphone eller din stemme, uanset hvor du er. Fungerer med Google Home, Alexa og Siri-genveje.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Udendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Metal Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 25.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
LED pære(r) inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2700-5000 K
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
Lyseffekt (nominel) (nom.): 63 lm/W

DIVERSE

Specielt designet til: Have Altan

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 50 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,79 kg
Samlet højde: 228 mm
Samlet længde: 227 mm
Samlet bredde: 170 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lysudbyttepære inkluderet: 1.000
Samlet lysudbytte fra lampen: 600
Lysfarve: 2700-5000 (RGB)
Pære med wattforbrug inkluderet: 9.5
Maks. wattforbrug for
udskiftningspære: 9,5
IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og
stænsikret
Beskyttelsesklasse: Klasse I –
jordforbundet
Udskiftelig lyskilde: Nej
Antal lyskilder: 1

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169076181
Nettovægt: 0,79 kg
Bruttovægt: 1,17 kg
Højde: 29,6 cm
Længde: 19,7 cm
Bredde: 25,2 cm